



ColorGrazе IntelliHue Powercore — линейные наружные светодиодные светильники с технологией IntelliHue для скользящей подсветки стен

ColorGrazе IntelliHue Powercore

Graze — это высокоэффективный наружный линейный светильник, разработанный для освещения архитектурных элементов: от текстуры поверхности и лепнины до арочных проемов и окон. Graze IntelliHue оснащен технологией Color Kinetics IntelliHue, которая помогает создавать миллионы насыщенных цветов, пастельные тона и однородный белый свет в одном управляемом приборе. Различные длины прожекторов и углы расхождения луча света подойдут для различных вариантов фасадной и поверхностной иллюминации. Тонкий корпус, оснащенные соединителями кабеля, универсальный диапазон значений входного напряжения и питание непосредственно от сети облегчают установку и эксплуатацию светильников Graze.

Преимущества

- Доступен в четырех типоразмерах (30, 60, 90 и 120 см (1, 2, 3, 4 фута)) с пятью стандартными значениями угла расхождения луча света ($9^{\circ} \times 9^{\circ}$, $10^{\circ} \times 60^{\circ}$, $15^{\circ} \times 30^{\circ}$, $30^{\circ} \times 60^{\circ}$ и $60^{\circ} \times 30^{\circ}$)
- Несколько каналов светодиодных источников объединяются для создания полного спектра высокоточного регулируемого света
- Улучшает постоянство цвета для всех светодиодных светильников семейства благодаря технологии Chromasync

Характеристики

- Оснащен запатентованной технологией Powercore, которая позволяет быстро, эффективно и точно управлять выходной мощностью светильников непосредственно от сети. Устройство обработки данных Color Kinetics Data Enabler Pro сопоставляет данные о напряжении сети с управляющей информацией, передавая ее светильнику по одному стандартному кабелю, что значительно упрощает установку и позволяет снизить общую стоимость системы.
- Graze обеспечивает годы безотказной работы в самых жестких условиях. Светильник надежен благодаря усиленной антикоррозионной защите, которую гарантирует устойчивость к коррозии на протяжении более 1500 часов согласно требованиям стандарта ASTM B117, к вибрации уровня 3G по стандарту ANSI C136.31-2010, а также защита от скопления воды.
- Полная совместимость со всей линейкой контроллеров Color Kinetics, в том числе с Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad и ColorDial Pro, а также с контроллерами других производителей.

Применение

- Внутреннее освещение: ночные клубы, бары, гостиницы, казино, церкви, магазины
- Наружное освещение: фасады, поверхности, сооружения

Versions



