



# Hoch leistungsstarke, weit strahlende LED- Außenleuchte mit einfachem Weißlicht

## ReachElite eW Powercore

ReachElite ist eine erstklassige und weit strahlende Außenleuchte für die Beleuchtung großer Außenstrukturen wie Brücken und Fassaden oder Monumente und Wolkenkratzer. Mit 300 W ist die Leuchte leistungsfähig genug, um Ziele zu beleuchten, die bis zu 970 m entfernt sind. So legt ReachElite die Messlatte für Lichtqualität bei der LED-Beleuchtung ein gutes Stück höher. Was ReachElite von der Konkurrenz abhebt, ist der Wirkungsgrad, die hohe Durchsetzungsfähigkeit und die Anpassbarkeit. ReachElite liefert hochwertiges Weißlicht genau dorthin, wo Sie es benötigen, wodurch es in Sachen Lichtverteilung unglaublich effektiv ist. Mit einem nativen Abstrahlwinkel von unter 3° führt ReachElite eine neue leistungsfähige Präzisionsklasse im Markt der hochwertigen LED-Außenbeleuchtung ein.

### Vorteile

- Eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Flutlichtbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Streiflichtbeleuchtung und Fassadenbeleuchtung
- Nativer Strahlwinkel von 2,6° ermöglicht die Beleuchtung von Objekten, die bis zu 970 m entfernt sind
- Die Chromasync-Technologie verbessert die Farbkonsistenz zwischen allen LED-Leuchten einer Familie.

# ReachElite eW Powercore

## Merkmale

- Lässt sich problemlos mit allen Reglern der Philips Color Kinetics Produktreihe kombinieren, einschließlich Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad und ColorDial Pro – aber auch mit Reglern von Drittherstellern.
- ReachElite Powercore bietet jahrelang zuverlässigen Einsatz bei höherem Korrosionsschutz durch Erfüllung des Standards ASTM B117 für mehr als 1.500 Stunden Korrosionsbeständigkeit und des Standards ANSI C136.31-2010 mit 3G-Vibrationsstandard für Ausschluss von Wasseransammlungen.
- Wählen Sie aus einem umfassenden Sortiment hochwertigen Zubehörs von Philips, aus sechs verschiedenen Streuglasscheiben, einem Lichtraster, vollem und halbem Blendschutz, einem Steinschutz und einer Befestigung für die Rutschsicherung für alle ReachElite-Leuchten.
- ReachElite ist in drei Versionen erhältlich: 100 W, 200 W und 300 W. Jede Leuchte enthält einen, zwei oder drei Köpfe je 100 W, die sich unabhängig voneinander ausrichten lassen.

## Anwendung

- Großflächige Fassaden und Strukturen

## Versions

