



Apparecchio LED da esterni ad elevate prestazioni per illuminazione bianca a lunga gittata

ReachElite eW Powercore

ReachElite è un apparecchio LED da esterni per illuminazione a lunga gittata, ideale per illuminare strutture di grandi dimensioni come ponti, facciate, monumenti e grattacieli. ReachElite alza lo standard della qualità ottica nell'illuminazione LED essendo abbastanza potente da poter illuminare fino a 970 metri di distanza con l'apparecchio da 300 W. ReachElite si distingue dalla concorrenza per efficienza, intensità e adattabilità. ReachElite offre luce colorata di alta qualità esattamente dove la si desidera e risulta pertanto incredibilmente efficiente in termini di distribuzione della luce. Con un angolo del fascio di serie inferiore a 3°, ReachElite introduce nel settore degli apparecchi per illuminazione LED da esterni di fascia alta un nuovo livello di precisione ed intensità.

Vantaggi

- Eccelle in una vasta gamma di applicazioni di illuminazione tra cui l'illuminazione con proiettori, illuminazione spot, illuminazione radente su pareti e wall-washing
- L'angolo del fascio di serie di 2,6° consente alla luce di illuminare soggetti fino a 150 metri di distanza
- La tecnologia Chromasync migliora l'uniformità del colore tra tutti gli apparecchi a LED di una famiglia

ReachElite eW Powercore

Caratteristiche

- È totalmente compatibile con la linea completa di controller Color Kinetics, tra cui Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad e ColorDial Pro, nonché con i controller di parti terze.
- ReachElite Powercore offre una maggiore protezione dalla corrosione per anni di utilizzo affidabile, in conformità allo standard ASTM B117 per oltre 1.500 ore di resistenza alla corrosione e allo standard ANSI C136.31-2010, con resistenza alle vibrazioni 3G e protezione contro le infiltrazioni d'acqua.
- È possibile scegliere da una linea completa di accessori Color Kinetics di alta qualità, tra sei diverse lenti di diffusione, uno schermo, protezioni antiriflesso intere o a metà, protezione dagli urti e un montaggio scorrevole per tutti gli apparecchi ReachElite.
- ReachElite è disponibile in tre versioni: 100 W, 200 W, and 300 W. Ogni attrezzatura contiene una, due o tre teste da 100 W che possono essere puntante in modo indipendente le une dalle altre.

Applicazione

- Personalizzazione di facciate/strutture di grandi dimensioni

Versions

