



Luminaire LED d'extérieur longue portée et hautes performances doté de la technologie IntelliHue

ReachElite IntelliHue Powercore

ReachElite est un luminaire d'extérieur haut de gamme et à longue portée conçu pour éclairer des structures extérieures imposantes comme des ponts, des façades, des monuments ou des gratte-ciels. Avec sa capacité à projeter de la lumière à plus de 90 mètres, ReachElite repousse les limites du possible en ce qui concerne la qualité des optiques dans l'éclairage LED. Ce qui distingue ReachElite de ses concurrents, c'est son efficacité, sa puissance et son adaptabilité. ReachElite offre une lumière blanche et colorée de haute qualité exactement là où vous le souhaitez, ce qui le rend extrêmement efficace en matière de distribution de lumière. Non seulement la perte lumineuse est très réduite, mais en plus, la lumière est projetée avec puissance grâce aux optiques et au faisceau intensif du luminaire. Son angle d'ouverture de faisceau d'origine inférieur à 3° permet à ReachElite d'offrir en exclusivité un niveau de précision jamais atteint jusque-là sur le marché des luminaires LED d'illumination extérieure haut de gamme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ReachElite-IntelliHue-Powercore/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ReachElite-IntelliHue-Powercore/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ReachElite-IntelliHue-Powercore/).

ReachElite IntelliHue Powercore

Avantages

- Idéal dans un large éventail d'applications d'éclairage, y compris l'éclairage par projection ou d'accentuation, l'éclairage rasant et l'éclairage de façade.
- L'angle d'ouverture du faisceau de 2.6° d'origine permet d'éclairer à plus de 150 mètres.
- La technologie Chromasync permet d'améliorer l'uniformité des couleurs entre tous les luminaires LED d'une même gamme.

Fonctions

- Fonctionne de manière harmonieuse avec la gamme complète de contrôleurs Philips Color Kinetics, y compris le Light System Manager, le Video System Manager, le Video System Manager Pro, l'iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad et le ColorDial Pro, ainsi qu'avec des contrôleurs tiers.
- La fiabilité à toute épreuve de ReachElite Powercore est assurée grâce une résistance à la corrosion de plus de 1 500 heures, ce qui lui permet de remplir les critères de la norme ASTM B117. Ce projecteur d'éclairage est également résistant aux vibrations 3G et élimine les accumulations d'eau, conformément à la norme ANSI C136.31-2010.
- Faites votre choix parmi une gamme complète d'accessoires Philips de grande qualité, à savoir : six modèles de lentilles diffusantes, une grille nid d'abeille, des protections anti-éblouissement complètes ou mi-hauteur, une protection contre les chutes de pierres et un accessoire de montage pour tous les modèles de ReachElite.
- ReachElite est disponible en trois versions : 100 W, 200 W et 300 W qui possèdent respectivement un, deux ou trois modules de 100 W pouvant être dirigés indépendamment les uns des autres.

Application

- Éclairage des façades architecturales de grande taille

Versions



ReachElite IntelliHue Powercore

Détails sur le produit

Back View Detail Shot



Front View Detail Shot



Side View Detail Shot



Tickmark Detail Shot



Waterpooling Detail Shot



Waterpooling Dry Detail Shot



Detail Shot



Detail Shot



ReachElite IntelliHue Powercore

Détails sur le produit

Detail Shot



Detail Shot

