



Kompakte flexible lineare LED-Leuchte für hochwertiges, einheitliches weißes Licht

Vaya Freiform

Vaya Free Form ist eine kompakte, verdeckt montierbare, flexible lineare Leuchte für die Beleuchtung gerader oder gekrümmter Vouten, Einbauten und Nischen. Vaya Free Form bietet ein einheitliches, gleichmäßiges weißes Licht in Lauflängen von bis zu 10 m. Für die Innenbeleuchtung kann die Leuchte einfach zerteilt und wieder verbunden werden, so dass ohne Lötarbeiten oder sonstige Werkzeuge Lichtführungen innerhalb ungewöhnlicher Formen und schwierig zu beleuchtender Räume möglich werden. Für die Außenbeleuchtung kann die Leuchte geteilt und wieder versiegelt werden, so dass die IP66-Spezifikation erhalten bleibt.

Vorteile

- Mit IP40 und IP66 ist Vaya Free Form für die Innen- und Außenbeleuchtung geeignet.
- Wird geliefert in den Standard-Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K. Individuelle Konfigurationen mit 2200 K, 2700 K, 5000 K und 6000 K erhältlich
- Sowohl die Innen- als auch die Außenbereichsversionen können in einem Längenraster von 62,5 mm unterteilt werden

Vaya Freiform

Merkmale

- Untergebracht in einem stabilen Gehäuse aus extrudiertem Silikon. Mit IP40 und IP66 ist Vaya Free Form für Innen- und Außenanwendungen geeignet.
- Silikongehäuse mit lichtundurchlässigen Seiten und einer matten Linse, die einen konsistenten Lichtkegel von 120° entlang der gesamten LED-Lichtleiste liefert und das Licht nur dahin leitet, wo Sie es benötigen. Die kompakte Bauform und der kurze Mischabstand sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und minimale Schattenbildung am Anschluss.
- Mit einer Binning-Toleranz von 3 SDCM besteht praktisch kein Farbunterschied zwischen verschiedenen Vaya Free Form Leuchten. Wenn Sie also jemals eine beschädigte Leuchte austauschen müssen, werden Ihre Augen keinen Unterschied bemerken.
- Wird geliefert in den Standard-Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K. Auch individuelle Konfigurationen mit den Farbtemperaturen 2200 K, 2700 K, 5000 K und 6000 K sind erhältlich.
- Die Montageoptionen stellen eine konsistente, präzise Platzierung auf praktisch allen Oberflächen sicher, so dass Ihre LEDs sicher in der gewünschten Position verbleiben. Die Aluminiumschiene stellt gerade und präzise Verläufe sicher, während die Befestigungs-Clips aus Polykarbonat ideal sind für die Positionierung in Kurven und Biegungen.

Anwendung

- Verdeckte flexible Beleuchtung für Vouten, Einbauten und Nischen.

Versions



Produktdetails



Detail Shot



Detail Shot

Vaya Freiform

Produktdetails



Detail Shot



Detail Shot



Detail Shot



Detail Shot



Top View Detail Shot

