



Luminaria LED lineal flexible y compacta que brinda una luz blanca uniforme de gran calidad

Vaya Free Form

Vaya Free Form es una luminaria compacta, oculta, flexible y lineal para la iluminación de bovedillas rectas o curvas, aplicaciones empotradas y nichos.

Vaya Free Form proporciona una luz blanca pareja y uniforme en módulos de hasta 10 m (32.8 ft) de longitud. En aplicaciones de interior, la luminaria se puede cortar y volver a conectar de forma sencilla, lo que permite la aplicación de módulos en espacios con formas inusuales y difíciles de iluminar, sin la necesidad de soldar o utilizar herramientas. En aplicaciones de exterior, la luminaria se puede cortar y volver a sellar para conservar la calificación de IP66.

Beneficios

- En IP40 e IP66, Vaya Free Form es apto para ambientes de interior y de exterior.
- Se presenta en temperaturas de color estándares de 3 000 K y 4 000 K. Las configuraciones personalizadas también se encuentran disponibles en 2 200 K, 2 700 K, 5 000 K y 6 000 K
- Tanto la versión de interior como la de exterior pueden cortarse de cualquier longitud en intervalos de 63.5 mm (2.5 in)

Vaya Free Form

Características

- Cuenta con una estructura cerrada y resistente de silicona extruida. En IP40 e IP66, Vaya Free Form es apto para ambientes de interior y de exterior.
- La estructura cerrada de silicona presenta laterales opacos y una lente esmerilada, lo que proporciona un haz de luz consistente a 120° a lo largo de la tira de LED y permite dirigir la luz solo donde lo deseas. El tamaño compacto y la distancia de combinación corta ofrecen una iluminación pareja y minimizan las sombras de las tomas.
- Con una tolerancia de discretización de 3 SDCM, prácticamente no existen diferencias de color entre las luminarias Vaya Free Form. Así que, si alguna vez necesitas reemplazar una unidad dañada, no notarás la diferencia.
- Se presenta en temperaturas de color estándares de 3 000 K y 4 000 K. Las configuraciones personalizadas también se encuentran disponibles en temperaturas de color de 2 200 K, 2 700 K, 5 000 K y 6 000 K.
- Las opciones de montaje permiten una colocación uniforme y precisa sobre casi cualquier superficie, de forma que los LED permanecerán firmes en la posición deseada. El carril de aluminio asegura módulos rectos y precisos, al tiempo que los sujetadores para montaje de policarbonato resultan ideales para la colocación personalizada sobre superficies curvas e inclinadas.

Aplicaciones

- Iluminación flexible oculta para bovedillas, aplicaciones empotradas y nichos.

Versions



Detalles del producto



Detail Shot



Detail Shot



Detail Shot

Vaya Free Form

Detalles del producto



Detail Shot



Detail Shot



Detail Shot



Top View Detail Shot

