



Компактный универсальный светодиодный светильник с высококачественным однородным белым светом

Vaya Free Form

Vaya Free Form — это компактный гибкий линейный светильник для установки в нишах вдоль прямых или изогнутых поверхностей. Vaya Free Form длиной до 10 м излучает равномерный и однородный белый свет. Для применения в помещении светильник можно отрезать и с легкостью подсоединить к другому фрагменту, прокладывая вдоль сложных для освещения нестандартных поверхностей без пайки или применения специальных инструментов. Для применения на улице светильник можно отрезать и запечатать, чтобы сохранить степень защиты IP66.

Преимущества

- Светильник доступен в исполнениях со степенью защиты IP40 и IP66 для внутреннего и наружного освещения
- Выпускается со стандартными цветовыми температурами 3000 и 4000 К. Кроме того, доступны собранные по заказу конфигурации с температурами 2200, 2700, 5000 и 6000 К
- Версии для применения в помещении и на улице можно обрезать до нужной длины, кратной 62,5 мм

Характеристики

- Корпус изготовлен из прочного формованного силикона. Светильник доступен в исполнениях со степенью защиты IP40 и IP66 для внутреннего и наружного освещения.
- Прозрачный по бокам силиконовый корпус с матовой линзой в передней части обеспечивает равномерный световой пучок с углом 120° по всей длине светодиодной полосы. Светильник освещает только те участки, на которые направлен. Компактные размеры и малое расстояние смешивания — гарантия равномерного освещения и минимальных теней от цоколя.
- Крайне малая погрешность цвета различных светильников Vaya Free Form — всего 3 SDCM. Если вам понадобится заменить поврежденный светильник, вы просто не заметите разницы.
- Выпускается со стандартными цветовыми температурами 3000 и 4000 К. Кроме того, доступны собранные по заказу конфигурации с цветовыми температурами 2200, 2700, 5000 и 6000 К.
- Доступные варианты монтажа позволяют точно установить светильник на любую поверхность, надежно закрепив все светодиоды в требуемом положении. Алюминиевый шинопровод обеспечивает точную работу, а монтажные зажимы из поликарбоната идеально фиксируют светильник в местах сгиба и изгиба.

Применение

- Вариативное освещение ниш, для утопленного и встроенного монтажа.

Versions



Сведения о продукте



Detail Shot



Detail Shot



Detail Shot

Vaya Free Form

Сведения о продукте



Detail Shot



Detail Shot



Detail Shot



Top View Detail Shot

