



# Eine Lösung passend für verschiedene Innenräume.

## FastSet, Anbaumontage

Die Modernisierung auf LED-Beleuchtung ist ein Schlüsseltrend in vielen Gebäuden. Die LED-Anbauleuchte FastSet ist eine ideal Wahl, um die Vorteile der LED-Beleuchtung durch einen perfekten 1:1-Ersatz schnell erreichen zu können. Die hocheffiziente Leuchte mit erhöhter Schutzart IP44 passt einfach in viele bestehenden Innenraumanwendungen, z.B. Flure, Treppenhäuser und Nebenräume. Die leicht gewölbte opale Abdeckung sorgt für ein gleichmäßiges Licht im Raum und hellt sogar die Decke auf. Sie kann als Einzelleuchte oder dank ihrer vormontierten Durchgangsverdrahtung als Lichtband eingesetzt werden.

### Vorteile

- Universeller Anwendungsbereich, eine Leuchte für Decken- und Wandmontage
- Optimaler Ersatz für konventionelle Leuchten
- Schnelle Montage und hohe Zuverlässigkeit

### Merkmale

- Einsetzbar als Einzelleuchte oder dank Durchgangsverdrahtung als Lichtband mit mehreren Leuchten
- Erhöhte Schutzart IP44

### Anwendung

- Bürogebäude – für Nebenräume, Flure und Treppenhäuser
- Bildungseinrichtungen – für Nebenräume, Flure und Treppenhäuser
- Parkhäuser, Werkstätten, Archive