



Yksi ratkaisu sopii erilaisiin sisätiloihin.

FastSet, Surface Mounted

Toimistoissa perinteisen valaistuksen päivittäminen ledeihin on avainsuuntaus. Sen takia Philips on kehittänyt helppokäyttöisen FastSet-valaisimen, joka on vaihdettavissa suoraan perinteisen valaisimen tilalle. Tämä valaisin tarjoaa nopeasti ledivalaistuksen edut, koska se voidaan vaihtaa suoraan entisten valaisinten tilalle eikä ledivalaistusasennusta ennen tarvita mitään muita valaistuslaskelmia. Valaisin sopii helposti kaikkiin erilaisiin sisätilojen käyttökohteisiin. Lisäksi sitä on saatavana sekä erillis- että läpijohdotusversiona, joten se voidaan kytkeä helposti myös myöhemmässä vaiheessa.

Hyödyt

- Monikäyttöinen tuoteperhe: yksi valaisin sopii kaikenlaisiin asennuksiin
- Vaihdettavissa suoraan perinteisten valaisimien tilalle
- Nopea asennus ja erittäin luotettava

Ominaisuudet

- Yksi valaisin, joka sopii erillisasennukseen ja yhdistettyihin valaisimiin läpijohdotusvaihtoehdon kautta
- Valaisinta voidaan käyttää erillissovelluksen lisäksi myös rivivalaisimena lisäämällä vain valaisimia
- Valaistuslaskelmia ei tarvita, kun perinteinen valaisin korvataan FastSet-valaisimella
- IP44-luokiteltu
- Philips-valaisin

Käyttökohteet

- Toimistorakennukset
- Opetustilat
- Autotallit, sisäpysäköintitilat


FastSet, Surface Mounted

Versions



FastSet-SM150C-2SPP

Mittapiirros



Tuotetiedot

FastSet-SM150C-4DPP.TIF



FastSet-SM150C-5DPP.TIF



FastSet-SM150C-6DPP.TIF



FastSet-SM150C-1DPP.TIF



FastSet, Surface Mounted

Tuotetiedot

FastSet-SM150C-2DPP.TIF



FastSet-SM150C-7DPP.TIF



FastSet-SM150C-8DPP.TIF



FastSet-SM150C-9DPP.TIF

