



Egy megoldás, különféle belső terekhez

FastSet, felületre szerelt

A LEDesítés alapvető trend az irodavilágításban. Miután felismertük a piac igényét egy olyan lámpatestre, amely egyszerűen használható, és egy az egyben csereszabatos a hagyományos irodavilágító lámpatestekkel, kifejlesztettük a FastSet rendszert. Ez a lámpatest ideális választást jelent a LED-világítás előnyeinek gyors kiaknázására, mivel közvetlen cserére alkalmas, nincs szükség világítástechnikai számításokra a LED-világítás felszerelése előtt. A lámpatest egyszerűen beilleszthető a különböző beltéri alkalmazásokba. Ezenfelül különálló változatban és átmenő vezetékezéssel is elérhető, így a későbbiekben csatlakoztatható további lámpatestekhez is.

Előnyök

- Univerzális lámpatest, mindenfajta belső térhez
- Alkalmas a hagyományos világítótestek közvetlen lecserélésére
- Gyors felszerelés és kimagasló megbízhatóság

Szolgáltatások

- A lámpatest felszerelhető önálló egységként, vagy átmenő vezetékezéssel csatlakoztatható további lámpatestekhez is
- Amennyiben a hagyományos lámpatesteket FastSet-re cseréli, nincs szükség világítástechnikai számításokra
- IP44 besorolású
- Philips márkánévvel ellátott termék

Alkalmazás

- Irodaépületek
- Oktatási helyiségek
- Garázsok, beltéri parkolók


FastSet, felületre szerelt

Versions



FastSet-SM150C-1SPP

Méretezett rajza



Termék részletei

FastSet-SM150C-3DPP.TIF



FastSet-SM150C-5DPP.TIF



FastSet-SM150C-6DPP.TIF



FastSet-SM150C-1DPP.TIF



FastSet, felületre szerelt

Termék részletei

FastSet-SM150C-2DPP.TIF



FastSet-SM150C-7DPP.TIF



FastSet-SM150C-8DPP.TIF



FastSet-SM150C-9DPP.TIF

