



En lösning som passar olika inomhusutrymmen.

FastSet, utanpåliggande montage

Trenden är att uppgradera till LED i kontorsmiljöer. För att uppfylla behovet av lättanvända armaturer som direkt kan ersätta traditionell kontorsbelysning har vi utvecklat FastSet. Den här armaturen är det perfekta valet för att snabbt uppnå fördelarna med LED-belysning eftersom den direkt kan ersätta den befintliga belysningen och ingen extra belysningsberäkning krävs innan LED-belysningen installeras. Armaturerna passar enkelt in i alla inomhustillämpningar. De finns dessutom som både fristående och med genomgående kabel vilket gör armaturerna anslutningsklara längre fram.

Fördelar

- Universell serie, en armatur som passar för alla typer av installationer
- Direktersättning för traditionella armaturer
- Snabb installation och hög tillförlitlighet

Funktioner

- En armatur som är lämplig för fristående installation och för anslutna armaturer via genomkoppling som tillval
- Armaturen kan användas fristående men också i en serie genom att helt enkelt lägga till att fler armaturer
- Ingen belysningsberäkning behövs när traditionella armaturer ersätts med FastSet
- IP44-klassad
- Philips-armatur

Användning

- Kontorsfastigheter
- Utbildningslokaler
- Garage, parkeringshus


FastSet, utanpåliggande montage

Versions



FastSet-SM150C-2SPP

Måttskiss



Produktinformation

FastSet-SM150C-4DPP.TIF



FastSet-SM150C-5DPP.TIF



FastSet-SM150C-6DPP.TIF



FastSet-SM150C-1DPP.TIF



FastSet, utanpåliggande montage

Produktinformation

FastSet-SM150C-2DPP.TIF



FastSet-SM150C-7DPP.TIF



FastSet-SM150C-8DPP.TIF



FastSet-SM150C-9DPP.TIF

