



Ultrakompakt lineært LED- strejfbelysningsarmatur ur med klare hvide belysningseffekter og direkte netspændingsforsynin g

Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP er et superslankt lineært udendørsarmatur til dæmpet strejfbelysning med en bred spredningsvinkel på 120° eller en elliptisk spredningsvinkel på 28° x 84°. Den slanke form er perfekt til trange forhold med begrænsede tilbagerykningslinjer eller tilladte installationshøjder. Den robuste Vaya Linear LP G2-serie fås med farvet og hvidt lys med forskellige CCT-værdier og med enten statisk til/fra-styring eller dynamisk styring via standard DMX-512. Det diskrete design med integreret strømforsyning og vandtætte stik gør ledningsføringen enkel, hurtig og pålidelig. Yderligere oplysninger findes på [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/"~GT~www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/).

Vaya Linear LP G2

Fordele

- Velegnet på steder, hvor pladsen er trang, og hvor der kræves en lav profil (inde og ude)
- Hurtig og nem installation
- Gør det muligt at anvende dæmpet strejflys eller lysrendebelysning

Funktioner

- Linear LP er med sin lille størrelse og specialdesignede optik perfekt til steder, hvor pladsen er afgørende og med korte tilbagerkningslinjer.
- Enkel – Behandler indgangsspændinger på 100 til 240 VAC direkte i et slankt armaturhus og overflødiggør behovet for klodsede eksterne lavspændingsstrømforsyninger med tilhørende kabelmæssige begrænsninger, så der opnås en mere fleksibel og enkel installation.
- Tænd/sluk- eller DMX-512-styring som ekstraudstyr muliggør nem opsætning af dæmpning og dynamisk styring med standardprotokoller og integration med systemer fra tredjepartsproducenter.
- Vaya Linear-serien er en alsidig værktøjskasse til forskellige former for lineær belysning både inde og ude med forskellige længder og bred eller elliptisk spredningsvinkel samt fire forskellige farvetemperaturer fra varm 2.700 K til kølig 5.000 K, forskellige monofarver og justerbare monteringsbeslag.
- Armaturhus i anodiseret aluminium, hærdet glas, trykudlignende ventilationsåbninger og IP66-klassificering til udendørsbrug gør produktet velegnet til brug i barske udendørsmiljøer, og vandtætte stik giver en pålidelig og hurtig installation.

Anvendelsesområder

- Udvendig lysrendebelysning
- Dæmpet strejflys

Versions



