



# Luminaria LED ultra compacta de luz rasante lineal de voltaje de línea para exteriores para obtener efectos de luz blanca nítida

## Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP es una luminaria lineal superestilizada de exteriores para su utilización como iluminación rasante de bajo nivel con un haz ancho de 120° u ópticas elípticas de 28° x 84°. Su forma plana resulta ideal para usos en espacios reducidos con receso o altura de instalación limitados. La sólida Vaya Linear LP G2 ofrece una amplia variedad de opciones de CCT en color y blancas con encendido/apagado estático u opciones de control dinámico a través del DMX-512 estándar. Su diseño discreto con fuente de alimentación integrada y conectores estancos permite que el cableado sea sencillo, rápido y fiable. Para obtener más información, visita <http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/>

## Vaya Linear LP G2

### Beneficios

- Adecuado para aplicaciones con espacio limitado y bajo perfil (interiores y exteriores)
- Instalación rápida y sencilla
- Permite realizar aplicaciones de iluminación rasante de bajo nivel o de iluminación exterior de foseados

### Características

- Gracias a su diminuto tamaño y a sus ópticas de diseño personalizado, la Linear LP resulta ideal para espacios pequeños y distancias de receso muy cortas.
- Sencilla: procesa directamente entradas de 100 a 240 V de CA, todo desde una única carcasa delgada, lo cual evita la necesidad de disponer de fuentes de alimentación de baja tensión externas y voluminosas y las correspondientes limitaciones de cableado, permitiendo contar con una mayor flexibilidad y sencillez en la instalación.
- El encendido o apagado opcional o el control DMX-512 permiten la regulación y el control dinámico de acuerdo con los protocolos estándar del sector, lo cual permite una configuración sencilla y la integración de sistemas de otros fabricantes.
- Disponible en dos longitudes diferentes y en ángulos de haz elíptico o ancho, una gama de cuatro temperaturas de color, comprendidas entre luz cálida de 2.700 K y fría de 5.000 K, varios colores monocromáticos y brazos de montaje ajustables, lo que convierte a la serie Vaya Linear en una caja de herramientas versátil para una amplia gama de aplicaciones de iluminación lineal para interiores y exteriores.
- Una carcasa de aluminio anodizado, vidrio templado, ventilaciones de aire para el equilibrio de la presión y un índice IP66 de uso en exterior protegen a este producto frente a entornos exteriores difíciles, mientras que los conectores impermeables garantizan una instalación rápida y fiable.

### Aplicaciones

- Iluminación exterior de foseados
- Rasante para bajo nivel

### Versions



