



# Luminaire DEL linéaire à tension de ligne extérieur ultra compact d'éclairage rasant pour effets nets de lumière blanche

## Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP est un luminaire extérieur linéaire super mince pour utilisations d'éclairage rasant de bas niveau, avec faisceau large de 120° ou optique elliptique de 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour utilisations à espace limité avec retrait limité ou hauteur d'installation autorisée. Le Vaya Linear LP G2 robuste offre une variété d'options de TCP en couleur et en blanc avec options de contrôle soit statique en marche / arrêt ou dynamique via le DMX-512 standard. La conception discrète avec alimentation intégrée et connecteurs étanches rend le câblage simple, rapide et fiable. Pour en savoir plus, consultez le site [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~GT~www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/).

### Avantages

- Convient aux applications à espace restreint et discrètes (intérieur et extérieur)
- Installation rapide et facile
- Permet des applications d'éclairage rasant de bas niveau ou d'éclairage de corniche en extérieur

## Vaya Linear LP G2

### Fonctions

- Avec sa taille miniature et ses optiques personnalisées, le Linear LP est idéal pour les petits espaces et les distances de retrait étroites.
- Simple - Traite directement les entrées de 100 à 240 V c.a., le tout dans un seul boîtier mince, éliminant le besoin de blocs d'alimentation externes encombrants à basse tension et de limitations de câblage afférentes, permettant une plus grande souplesse d'installation et une installation simplifiée.
- Le contrôle Marche/Arrêt ou DMX-512 optionnel permet la gradation et un contrôle dynamique avec les protocoles standards de l'industrie, permettant ainsi une installation facile et une intégration de système de tierce partie.
- Offert en deux longueurs différentes et offert dans des angles de faisceau larges ou elliptiques, une sélection de quatre températures de couleur allant de chaud de 2 700 K à froid de 5 000 K, diverses couleurs monochromes et des supports de montage ajustables font de la série Vaya Linear une boîte à outils polyvalente pour une foule d'applications d'éclairage linéaire intérieur et extérieur.
- Un boîtier en aluminium anodisé, du verre trempé, des bouches d'aération à compensation de pression et un indice de protection IP66 protègent ce produit contre les environnements extérieurs difficiles, tandis que les connecteurs étanches assurent une installation fiable et rapide.

### Application

- Éclairage de corniche en extérieur
- Éclairage rasant de bas niveau

### Versions

