



# **Luminaire LED linéaire d'extérieur ultra compact à lumière rasante pour des effets de lumière blanche nette, avec prise en charge directe de la tension réseau**

## **Vaya Linear LP G2**

Vaya Linear LP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de 120° ou d'optiques elliptiques 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Vaya Linear LP G2 offre une variété d'options de température de couleurs et de blanc ainsi que des commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le protocole DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/](http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/).

## Vaya Linear LP G2

### Avantages

- Convient parfaitement aux applications ne disposant que d'un espace réduit (intérieur et extérieur)
- Installation facile et rapide
- Permet des applications d'éclairage rasant à faible hauteur ou en corniche extérieure

### Fonctions

- Avec son format très réduit et ses optiques fabriquées sur mesure, Vaya Linear LP est parfait pour les petits espaces et les distances réduites.
- Simple - gère directement les tensions de 100 à 240 V, le tout dans une réglette mince, éliminant par la même le recours à des alimentations externes volumineuses de faible voltage et les limites inhérentes au câblage. Ceci rend l'installation plus flexible et plus facile.
- La commande facultative Marche/Arrêt ou DMX-512 permet de contrôler le luminaire de manière dynamique et graduée grâce aux protocoles standard, ce qui permet d'installer le système de pilotage ou d'intégrer un système tiers sans difficulté.
- Disponible en deux tailles, avec des angles d'ouverture de faisceau large ou elliptique, la sélection de quatre températures de couleurs allant du chaud (2 700 K) au froid (5 000 K), les différentes couleurs monochromes et les pattes de montage ajustables font de la série Vaya Linear une boîte à outils polyvalente pour recevoir des applications d'éclairage linéaires d'intérieur et d'extérieur.
- Son boîtier en aluminium anodisé, son verre trempé, son égalisation de la pression et son indice de protection en extérieur IP66 protègent ce luminaire contre les environnements extérieurs difficiles, tandis que les connecteurs étanches assurent une installation fiable et rapide.

### Application

- Éclairage en corniche extérieur
- Éclairage rasant à faible hauteur

