



Svært kompakt, utendørsgodkjent lineær LED-armatur for nettspenning beregnet for skarpe, hvite streifbelysningseffekt er

Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP er en svært slank lineær utendørs armatur for svak streifbelysning, med valget mellom 120° bred stråle eller elliptisk optikk med 28° x 84°. Den slanke utformingen er ideell for bruk på trange steder med liten tilbaketrekking eller tilgjengelig monteringshøyde. Robuste Vaya Linear LP G2 tilbyr et utvalg fargede og hvite CCT-alternativer med enten statisk av/på eller kontroll via standard DMX-512. Det diskrete designet med integrert strømforsyning og vanntette kontakter gjør kablingen enkel, rask og pålitelig. Vil du ha mer informasjon? Gå til [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~GT~www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~GT~www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~LT~/a~GT~).

Vaya Linear LP G2

Fordeler

- Egnet for steder med begrenset plass og bruksområder med lav profil (innendørs og utendørs)
- Rask og enkel montering
- Egnet for bruksområder som svak streifbelysning eller utendørs takbelysning

Funksjoner

- Den lille størrelsen og spesialutformede optikken gjør Linear LP ideell for trange steder og ved kort belysningsavstand.
- Enkel – direkte behandling av strømtilførsel på 100 til 240 VAC, alt i én slank innfatning. Dermed elimineres behovet for store eksterne strømforsyninger og kabelbegrensningene som følger med dem. Det gir mer fleksibel og effektiv montering.
- Valgfri av/på- eller DMX-512-kontroll gir dimming og dynamisk kontroll med protokoller som er standard i bransjen. Det gir enkel konfigurering og integrering med systemer fra tredjepart.
- Vaya Linear-serien, som kommer i to lengde og med bred eller elliptisk spredningsvinkel, gir deg valget mellom fire fargetemperaturer fra varm 2700 K til kjølig 5000 K, ulike ensfargede og justerbare monteringsbraketter, er en allsidig verktøykasse for en rekke bruksområder for linjebelysning, både inne og ute.
- Anodisert aluminiumsinnfatning, herdet glass, ventilasjonsåpninger for trykkutligning og IP66-utendørsgodkjenning beskytter dette produktet mot barske utendørsmiljøer, mens vanntette tilkoblinger sikrer pålitelig og rask montering.

Søknad

- Utendørs takbelysning
- Svak streifbelysning

Versions



