



Mimoriadne kompaktné exteriérové lineárne LED svietidlo, ktoré vytvára žiarivé svetelné efekty pomocou príjemného bieleho svetla

Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP je mimoriadne tenké exteriérové lineárne svietidlo pre nízko profilové nasvetlenie so širokým 120° lúčom alebo eliptickou optikou 28° x 84°. Jeho úzky tvar ho predurčuje na použitie v obmedzenom priestore s malým odstupom alebo prípustnou inštaláčnou hĺbkou. Robustné riešenie Vaya Linear LP G2 ponúka rôznorodé farebné a biele náhradné teploty chromatickosti buď prostredníctvom statického dvojstavového riadenia, alebo prostredníctvom štandardu DMX-512. Diskrétny dizajn s integrovaným napájacím zdrojom a vodotesné konektory zjednodušujú a zrýchľujú zapojenie a zvyšujú jeho spoľahlivosť. Ďalšie informácie nájdete na stránke [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/"~GT~www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/).

Výhody

- Vhodné pre priestorovo obmedzené a nízkoprofilové aplikácie (interiérové aj exteriérové)
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Umožňuje nízkoprofilové nasvetlenie alebo exteriérové osvetlenie výklenkov

Vlastnosti

- Vďaka svojej miniatúrnej veľkosti a špeciálne navrhutej optike je svetidlo Linear LP ideálne do malých priestorov a pri veľmi krátkom odstupe.
- Jednoduché riešenie, ktoré dokáže priamo spracovať vstupné striedavé napätie 100 – 240 V. Tenké teleso typu „všetko v jednom“ eliminuje potrebu masívnych externých zdrojov nízkeho napätia a následné obmedzenia týkajúce sa zapojenia a poskytuje vyššiu flexibilitu pri montáži a priestorovo úspornú montáž.
- Voliteľné ovládanie systémom zapnúť/vypnúť alebo použitím rozhrania DMX-512 umožňuje stmievanie a dynamické ovládanie prostredníctvom štandardných priemyselných protokolov, ako aj jednoduchú konfiguráciu a integráciu do systémov od iných výrobcov.
- Rad svetlometov Vaya Linear je dostupný v dvoch rôznych dĺžkach, so širokým alebo eliptickým uhlom vyžarovania, so štyrmi teplotami chromatickosti od teplej 2 700 K po studenú 5 000 K, v rôznych monochromatických farbách a s nastaviteľnými montážnymi konzolami. Ide tak o univerzálnu schránku pre rôznorodé interiérové a exteriérové lineárne osvetlenie.
- Eloxované hliníkové teleso, tvrdené sklo, vetracie otvory na vyrovnanie tlaku a stupeň ochrany IP66 pre exteriér chráni tento produkt pred nepriaznivými podmienkami v exteriéri, zatiaľ čo vodotesné konektory zaistia spoľahlivú a rýchlu montáž.

Aplikácie

- Exteriérové osvetlenie výklenkov
- Nízkoprofilové nasvetlenie

