



Ultrakompakt och utomhusklassad linjär LED-armatur för klara, vita belysningseffekter

Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP är en tunn linjär armatur för låg dekorationsbelysning utomhus med bred 120°-stråle eller elliptisk 28° × 84°-optik. Den tunna formfaktorn är perfekt för trånga utrymmen med begränsad indragning eller låg installationshöjd. Den robusta Vaya Linear LP G2 erbjuder en mängd olika färger och vita CCT-alternativ med statiska på/av- eller dynamiska styralternativ via DMX-512. Den diskreta designen med inbyggd strömkälla och vattentäta kontaktdon gör kabeldragningen enkel, snabb och tillförlitlig. Få mer information på [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/"~GT~www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/).

Fördelar

- Lämplig för användning där utrymmet är begränsat och en låg profil krävs (inom- och utomhus)
- Snabb och enkel installation
- Möjliggör låg dekorationsbelysning eller belysning av alkover utomhus

Vaya Linear LP G2

Funktioner

- Skräddarsydd optik i miniatyrstorlek gör Linear LP idealisk för små utrymmen och nära indragningsavstånd.
- Enkelt – bearbetar direkt 100 till 240 VAC-ingång i ett slimmat armaturhus vilket eliminerar behovet av skrymmande externa lågspänningskällor och tillhörande kabelbegränsningar, och ger större installationsflexibilitet och smidig installation.
- På/av- eller DMX-512-styrning (tillval) ger dimring och dynamiskt styrsystem med branschstandardprotokoll vilket ger enkel konfiguration och systemintegration från tredje part.
- Finns i två olika längder och med breda eller elliptiska spridningsvinklar, fyra olika färgtemperaturer från varmt 2 700 K till kallt 5 000 K, olika färger och justerbara montagefästen. Vaya Linear-serien är en mångsidig verktygslåda för en mängd olika linjära belysningstillämpningar inomhus och utomhus.
- Ett armaturhus i eloxerat aluminium, härdat glas, tryckutjämnande luftventiler och IP66-utomhusklassning skyddar den här produkten i tuffa utomhusmiljöer medan vattentäta kontaktdon garanterar tillförlitlig och snabb installation.

Användning

- Belysning av alkover utomhus
- Låg dekorationsbelysning

