



Moderniseer je benzinestation met slimme verlichting

Mini 300 LED gen3

Philips Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Philips Mini 300 LED gen3 werkt met geavanceerde LED-armaturen met een intelligent bewegingssensorsysteem, waardoor licht op aanvraag wordt geleverd en door intelligent dimmen meer energie dan ooit wordt bespaard, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid wanneer het nodig is. De verlichtingsscenariøs kunnen naar wens worden aangepast bij de installatie of gedurende het gebruik van de producten. De optionele Philips Master-Slavecombinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig. Eén Philips Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 standaardarmaturen regelen, wat niet alleen een positieve impact op je investering maakt, maar ook extra energie bespaart. Het Philips Mini 300 LED gen3-armatuur is zo licht dat deze moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd, en de instellingen van het armatuur kunnen eenvoudig vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet zodat je niet meer op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Philips Mini 300 LED-app kun je zelfs de status van het armatuur aflezen terwijl je stevig op de grond staat. De Philips Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.

Mini 300 LED gen3

Voordelen

- Perfecte kwaliteit van verlichting met keuze uit diverse specifieke lichtbundels die voldoen aan alle vereisten van verschillende configuraties voor benzinestations.
- Verlaagd energieverbruik door middel van aanpasbare ingebouwde regelaars en timer.
- Gemakkelijke in gebruikstelling en opties voor draadloze bediening met smartphones en tablets.
- Licht in gewicht en uiterst eenvoudig voor het gemakkelijk en snel monteren, ook volledig in bestaande installaties in te passen.

Kenmerken

- Zeer efficiënt long-life Philips LED-platform voor maximale energiebesparing en lagere onderhoudskosten.
- SMART-regelsysteem met ingebouwde bewegingssensormodule en tijd klok om de dimmer op verschillende niveaus te programmeren.
- BASIC+-regelsysteem, alleen met bij de productie ingestelde bewegingssensor, om het licht automatisch enigszins te dimmen.
- Speciale app met eenvoudige gebruikersinterface voor smartphones en tablets.

Toepassing

- Benzine- en servicestations

Versions



Mini300 gen3-BCP333

Maatschets

Mini 300 LED gen3

Productgegevens



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_560_410-
DPP.TIF



Mini300_gen3-
BBP333_RM_with_accessory_kit-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-
with_accessory_kit-DPP.TIF



Mini300_gen3-BCP333-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Algemene informatie	
CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Gegevens lichttechniek	
Bundelspreiding armatuur	113°
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, vlak
Kleurweergave-index (CRI)	70
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
Keurmerken en classificaties	
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 66
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standaard beschermingsnive au tegen schakelpieken
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Type lichtbron	Code productfamilie
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	LED159	BBP333
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	LED128	BBP333
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	LED81	BBP333
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	LED159	BBP333
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	LED81	BBP333
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159	BBP333
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	LED159	BCP333
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	LED81	BBP333
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	LED128	BBP333
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128	BBP333
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128	BBP333
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	LED128	BCP333
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	LED128	BCP333
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	LED81	BCP333
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	LED128	BCP333
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	LED159	BCP333
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	LED159	BCP333
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	LED128	BCP333
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	LED81	BCP333
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	LED159	BCP333
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	LED81	BCP333

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtstroom buiten	Optiektype
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	14.240 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	7.380 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	14.240 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	7.380 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	14.240 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Kleur lichtbron	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	Lichtstroom	Optiektype buiten
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	7.380 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	11.570 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	10.920 lm	Petrol asymmetrisch, gemiddeld
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	11.700 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	11.050 lm	Petrol asymmetrisch, gemiddeld
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	7.052 lm	Petrol asymmetrisch, gemiddeld
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	757 koelwit	5700 K	11.050 lm	Petrol asymmetrisch, gemiddeld
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	757 koelwit	5700 K	13.600 lm	Petrol asymmetrisch, gemiddeld
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	14.400 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	11.700 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	757 koelwit	5700 K	7.462 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	14.400 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	740 neutraalwit	4000 K	7.462 lm	Petrol rotationeel, symmetrisch, gemiddeld

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	90 W
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	74 W
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	90 W
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	48 W
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	90 W
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	48 W
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	74 W
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	74 W
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	74 W
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	48 W
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	74 W
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	91 W
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	91 W
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	74 W
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	48 W
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	91 W
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	48 W

Mini 300 LED gen3

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718696997468	BBP333 LED159/757 I PRM	Nee
8718696997475	BBP333 LED128/757 I PRM	Nee
8718696997482	BBP333 LED81/757 I PRM	Nee
8718696997529	BBP333 LED159/740 I PRM	Nee
8718696997543	BBP333 LED81/740 I PRM	Nee
8718696997840	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699817503	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819392	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819408	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Ja
8718699819422	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819446	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699819460	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Ja
8718699819484	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja
8718699819491	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718699819507	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Ja
8718699819521	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	Ja
8718696997581	BCP333 LED159/757 I PRM	Nee
8718696997598	BCP333 LED128/757 I PRM	Nee
8718696997604	BCP333 LED81/757 I PRM	Nee
8718696997642	BCP333 LED159/740 I PRM	Nee
8718696997666	BCP333 LED81/740 I PRM	Nee

