



# Усовершенствуйте свою АЗС с помощью интеллектуального освещения

## Mini 300 LED gen3

Светильники Philips Mini 300 LED gen3 сочетают превосходный дизайн и новейшие светодиодные технологии для максимальной энергоэффективности. Они превратят вашу АЗС в фирменную достопримечательность и обеспечат визуальный комфорт водителям. Новейшие светодиодные светильники Mini 300 LED gen3 с интеллектуальной системой обнаружения движения выводят энергосбережение и безопасность на новый уровень благодаря динамической оптимизации яркости. Сценарии освещения настраиваются согласно вашим предпочтениям при установке или во время использования. Сочетания устройств в режиме «главный-подчиненный», а также встроенные датчики движения и освещенности устраняют необходимость во внешних сенсорах — один светильник Master Mini 300 LED gen3 может управлять шестью обычными осветительными приборами. Это не только повысит окупаемость ваших инвестиций, но и обеспечит дополнительное энергосбережение. Светильник Mini 300 LED gen3 настолько легкий, что без труда устанавливается одним человеком. Его можно дистанционно настраивать со смартфона или планшета — и никаких работ на высоте. В бесплатном приложении для Mini 300 LED можно даже диагностировать состояние светильников, стоя на земле. Mini 300 LED gen3 используется в потолочном освещении: он выпускается в вариантах для встроенного и поверхностного монтажа, а также в варианте прожектора. Это революционное решение заменит устаревшее оборудование с минимумом затрат на установку.

# Mini 300 LED gen3

## Преимущества

- Непревзойденное качество освещения с возможностью выбирать ширину светового пучка, соответствие всем требованиям различных АЗС
- Минимальное энергопотребление благодаря регулируемым встроенным средствам управления и планировщику
- Простой ввод в эксплуатацию и беспроводное управление со смартфонов и планшетов
- Чрезвычайно простая и легкая конструкция для быстрого и удобного монтажа, полная совместимость с существующими установками

## Характеристики

- Высокоэффективная долговечная светодиодная платформа Philips для максимальной экономии электроэнергии и снижения затрат на обслуживание
- Система управления SMART со встроенным датчиком движения и планировщиком для программируемого автоматического диммирования на различных уровнях
- Система управления BASIC+ со встроенным датчиком движения с заводскими настройками для ограниченного автоматического диммирования
- Специальная программа с удобным интерфейсом для смартфонов и планшетов

## Применение

- Заправочные станции

## Спецификации

Average Ambient Temperature	-40 to +50 °C	11570 lm
Beam angle	113°	50–60 Hz
Color	Aluminum	220 to 240 V
	Соединительный зажим пятиполюсный (Соединительный зажим пятиполюсный)	53 A
	No, yes	Нейтральный белый 740, Холодный белый 757
	Power supply unit with DALI interface (PSD)	Yes
	Power supply unit (PSU)	<b>Material</b> Housing: Литой алюминий
	4000, 5700 K	Petrol rotational symmetric medium
	75 W	Acrylate
	154 lm/W	Philips standard surge protection level kV
		<b>Type</b> ВВР333
		5лет

## Versions



Mini 300 LED gen3

## Mini 300 LED gen3

### Сведения о продукте



Mini300\_gen3-  
BBP333\_360\_360-DPP.TIF



Mini300\_gen3-BBP333\_470\_470-  
DPP.TIF



Mini300\_gen3-BBP333\_560\_410-  
DPP.TIF



Mini300\_gen3-  
BBP333\_RM\_with\_accessory\_kit-  
DPP.TIF



Mini300\_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300\_gen3-BBP333-  
with\_accessory\_kit-DPP.TIF

### Аксессуары



Ordercode 910925865290



Ordercode 910925865291

# Mini 300 LED gen3

## Аксессуары



Ordercode 910925865292



Ordercode 910925865293

### Условия эксплуатации

Максимальный уровень уменьшения яркости света 10%

### Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK08

Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) Philips standard surge protection level kV

### Общая информация

Распределение света светильника 113°

Маркировка CE CE mark

Тип оптического плафона/линзы Polycarbonate bowl/cover flat

Драйвер в комплекте Yes

Знак пожароопасности F

Код лампового семейства LED128

Сменный источник света Yes

Количество единиц ПРА 1 unit

Код семейства продуктов BBP333

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. коэффициент цветопередачи 70

### Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при настенном монтаже -

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже -

Коэффициент освещения, направленного снизу вверх 0

### Механические компоненты и корпус

Цвет White

## Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910925865266	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	Yes
910925865269	BBP333 LED128/757 I PRM	No
910925865275	BBP333 LED128/740 I PRM	No
910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Yes
910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Yes
910925866261	BBP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Yes
910925866262	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Yes

## Общая информация

## Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Тип оптики
910925865266	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	Холодный белый 757	Petrol rotational symmetric medium
910925865269	BBP333 LED128/757 I PRM	Холодный белый 757	Petrol rotational symmetric medium
910925865275	BBP333 LED128/740 I PRM	Нейтральный белый 740	Petrol rotational symmetric medium
910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Холодный белый 757	Petrol rotational symmetric medium

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Тип оптики
910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Холодный белый 757	Petrol rotational symmetric medium
910925866261	BBP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Холодный белый 757	Petrol asymmetric medium
910925866262	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Холодный белый 757	Petrol asymmetric medium

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
910925865266	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	5700 K	11570 lm
910925865269	BBP333 LED128/757 I PRM	5700 K	11570 lm
910925865275	BBP333 LED128/740 I PRM	4000 K	11570 lm
910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	11570 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	5700 K	11570 lm
910925866261	BBP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	10920 lm
910925866262	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	5700 K	10920 lm



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2019, Февраль 22 - Данные для изменения