



轻松实现智能照明

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 意味着轻松升级到互联照明系统。它采用 2.4GHz 网状网络技术，支持与各种控制设备（如传感器和交换器）进行无线集成。它最终还能进一步节能并提高对空间的灵活利用。该灯具拥有调光、存在性感应和/或日光采集功能，并采用 MasterConnect 技术，实现 50% 或更高的节能。

优点

- 相比传统灯具节能 50%，使用高级控制器还能额外节能 20-40%
- 开/关、调光和场景设置提高工作效率和用户舒适度
- 灵活的照明解决方案满足在空间中的动态需求

特点

- 对安装有 EM 镇流器的现有荧光灯进行改造
- 在 50,000 小时使用寿命期间发挥出色的照明性能
- 调试和配置及重新配置非常简单
- 在 2.4GHz 网状网络范围内进行可靠安全的无线通信

应用


- 办公室、教育和商场照明
- 停车场、工业和仓库照明

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Versions



二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTERConnect LEDtube	25.7	28 mm	1199.4	1205.3	1212.4
IA 1200mm UO 16.5W830	mm		mm	mm	mm
T8					

