



# 擁有頂尖光學效能與絕佳 多樣性的微型化下照燈

## LuxSpace G4

LuxSpace Gen4 為最新的 LED 下照燈系列，結合視覺舒適性與頂尖效能，以及奢華時尚外觀

### 优点

- 視覺舒適性
- 適合多種應用的多重選項
- 智慧型照明

### 特点

- 微型化外型
- 卓越的光學效率
- 絕佳的產品多樣性
- 可微調的白色

### 应用

- 辦公室
- 購物中心
- 旅館
- 商店

## Versions



適用條件	
環境溫度範圍	-20 to +40 °C
適合機種切換	Not applicable
應用	
機械衝擊保護規範	IK03
運作和電氣	
輸入電壓	220-240 V
基本資訊	
CE 標誌	CE
內附驅動器	是
易燃性標誌	F
灼熱絲測試	650/30
光源可更換	否
裝置部件數量	1
機械和殼體	
色彩	WH-BK
耐久性能	
中值使用壽命 L80B50	50000 h
中值使用壽命 L90B50	21000 h

## 適用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401536641	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH WB GC	Not applicable
911401536741	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH WB GC	Not applicable
911401536841	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH WB GC	Not applicable
911401536941	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH WB GC	Not applicable
911401537041	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH MB GC	Not applicable
911401537141	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH MB GC	Not applicable
911401537241	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH MB GC	Not applicable
911401537341	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH MB GC	Not applicable
911401537441	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401537541	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401537641	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401537741	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401537841	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401537941	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401538041	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401538241	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401538341	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401538441	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401538541	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401538641	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401538741	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401538841	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401538941	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401539041	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401539141	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401539241	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401539341	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401539441	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401539541	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401539641	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401539741	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401539841	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401539941	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401540041	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401540141	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH WB GC	1%

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401540241	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401540341	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401540441	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401540541	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401540641	DN590B LED15/830 POE C D125 WH WB GC	-
911401540741	DN590B LED15/840 POE C D125 WH WB GC	-
911401540941	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401541041	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401541141	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401541241	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH WB GC	Not applicable
911401541341	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401541441	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401541541	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401541641	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH MB GC	Not applicable
911401541741	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401541841	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401541941	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401542041	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH WB GC	1%
911401542141	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401542241	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401542341	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401542441	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH MB GC	1%
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	Not applicable
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	Not applicable
911401542351	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GC	1%
911401542451	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GC	1%
911401542541	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH WB GC	Not applicable
911401542641	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH WB GC	Not applicable
911401542741	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH WB GC	Not applicable
911401542841	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH WB GC	Not applicable
911401542941	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH MB GC	Not applicable
911401543041	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH MB GC	Not applicable
911401543141	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH MB GC	Not applicable
911401543241	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH MB GC	Not applicable
911401543341	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH WB GC	1%
911401543441	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH WB GC	1%
911401543541	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH WB GC	1%
911401543641	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH WB GC	1%
911401543741	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH MB GC	1%
911401543841	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH MB GC	1%
911401543941	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH MB GC	1%
911401544041	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH MB GC	1%
911401544141	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH WB GC	Not applicable
911401544241	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH WB GC	Not applicable
911401544341	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH WB GC	Not applicable
911401544441	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH WB GC	Not applicable
911401544541	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH MB GC	Not applicable
911401544641	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH MB GC	Not applicable
911401544741	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH MB GC	Not applicable
911401544841	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH MB GC	Not applicable
911401544941	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH WB GC	1%
911401545041	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH WB GC	1%

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401545141	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH WB GC	1%
911401545241	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH WB GC	1%
911401545341	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH MB GC	1%
911401545441	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH MB GC	1%
911401545541	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH MB GC	1%
911401545641	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH MB GC	1%
911401545741	DN592B LED25/830 POE C D150 WH WB GC	-
911401545841	DN592B LED25/840 POE C D150 WH WB GC	-
911401545941	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GC	Not applicable
911401546041	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GC	Not applicable
911401546141	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH WB GC	Not applicable
911401546241	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH WB GC	Not applicable
911401546341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH MB GC	Not applicable
911401546441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH MB GC	Not applicable
911401546541	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH MB GC	Not applicable
911401546641	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH MB GC	Not applicable
911401546741	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GC	Not applicable
911401546841	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GC	Not applicable
911401546941	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH WB GC	Not applicable
911401547041	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH WB GC	Not applicable
911401547141	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH MB GC	Not applicable
911401547241	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH MB GC	Not applicable
911401547341	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH MB GC	Not applicable
911401547441	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH MB GC	Not applicable
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	Not applicable
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	Not applicable
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	Not applicable
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	Not applicable
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	Not applicable
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	Not applicable
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Not applicable
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Not applicable
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Not applicable

## 應用

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)	Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401536641	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH WB GC	IP20	911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	IP20
911401536741	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH WB GC	IP20	911401538241	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401536841	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH WB GC	IP20	911401538341	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401536941	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH WB GC	IP20	911401538441	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401537041	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH MB GC	IP20	911401538541	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401537141	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH MB GC	IP20	911401538641	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401537241	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH MB GC	IP20	911401538741	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401537341	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH MB GC	IP20	911401538841	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401537441	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH WB GC	IP20	911401538941	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401537541	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH WB GC	IP20	911401539041	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH WB GC	IP20
911401537641	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH WB GC	IP20	911401539141	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH WB GC	IP20
911401537741	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH WB GC	IP20	911401539241	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH WB GC	IP20
911401537841	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH MB GC	IP20	911401539341	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH WB GC	IP20
911401537941	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC	IP20	911401539441	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH MB GC	IP20
911401538041	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH MB GC	IP20	911401539541	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH MB GC	IP20

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401539641	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH MB GC	IP20
911401539741	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH MB GC	IP20
911401539841	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401539941	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401540041	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401540141	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401540241	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401540341	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401540441	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401540541	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401540641	DN590B LED15/830 POE C D125 WH WB GC	IP20
911401540741	DN590B LED15/840 POE C D125 WH WB GC	IP20
911401540941	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH WB GC	IP20
911401541041	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH WB GC	IP20
911401541141	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH WB GC	IP20
911401541241	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH WB GC	IP20
911401541341	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH MB GC	IP20
911401541441	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH MB GC	IP20
911401541541	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH MB GC	IP20
911401541641	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH MB GC	IP20
911401541741	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401541841	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401541941	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401542041	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH WB GC	IP20
911401542141	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401542241	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401542341	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401542441	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH MB GC	IP20
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	IP54/20
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	IP54/20
911401542351	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GC	IP20
911401542451	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GC	IP20
911401542541	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH WB GC	IP20
911401542641	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH WB GC	IP20
911401542741	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH WB GC	IP20
911401542841	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH WB GC	IP20
911401542941	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH MB GC	IP20
911401543041	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH MB GC	IP20
911401543141	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH MB GC	IP20
911401543241	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH MB GC	IP20
911401543341	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH WB GC	IP20
911401543441	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH WB GC	IP20
911401543541	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH WB GC	IP20
911401543641	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH WB GC	IP20
911401543741	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH MB GC	IP20
911401543841	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH MB GC	IP20

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401543941	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH MB GC	IP20
911401544041	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH MB GC	IP20
911401544141	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH WB GC	IP20
911401544241	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH WB GC	IP20
911401544341	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH WB GC	IP20
911401544441	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH WB GC	IP20
911401544541	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH MB GC	IP20
911401544641	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH MB GC	IP20
911401544741	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH MB GC	IP20
911401544841	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH MB GC	IP20
911401544941	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH WB GC	IP20
911401545041	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH WB GC	IP20
911401545141	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH WB GC	IP20
911401545241	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH WB GC	IP20
911401545341	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH MB GC	IP20
911401545441	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH MB GC	IP20
911401545541	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH MB GC	IP20
911401545641	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH MB GC	IP20
911401545741	DN592B LED25/830 POE C D150 WH WB GC	IP20
911401545841	DN592B LED25/840 POE C D150 WH WB GC	IP20
911401545941	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GC	IP20
911401546041	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GC	IP20
911401546141	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH WB GC	IP20
911401546241	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH WB GC	IP20
911401546341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH MB GC	IP20
911401546441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH MB GC	IP20
911401546541	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH MB GC	IP20
911401546641	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH MB GC	IP20
911401546741	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GC	IP20
911401546841	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GC	IP20
911401546941	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH WB GC	IP20
911401547041	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH WB GC	IP20
911401547141	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH MB GC	IP20
911401547241	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH MB GC	IP20
911401547341	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH MB GC	IP20
911401547441	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH MB GC	IP20
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	IP20
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20

控制調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401536641	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH WB GC	否
911401536741	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH WB GC	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401536841	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH WB GC	否
911401536941	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH WB GC	否

Order Code	Full Product Name	可調光	Order Code	Full Product Name	可調光
911401537041	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH MB GC	否	911401542341	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC	是
911401537141	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH MB GC	否	911401542441	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH MB GC	是
911401537241	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH MB GC	否	911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	否
911401537341	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH MB GC	否	911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	否
911401537441	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH WB GC	否	911401542351	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GC	是
911401537541	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH WB GC	否	911401542451	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GC	是
911401537641	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH WB GC	否	911401542541	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH WB GC	否
911401537741	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH WB GC	否	911401542641	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH WB GC	否
911401537841	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH MB GC	否	911401542741	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH WB GC	否
911401537941	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC	否	911401542841	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH WB GC	否
911401538041	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH MB GC	否	911401542941	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH MB GC	否
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	否	911401543041	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH MB GC	否
911401538241	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH WB GC	是	911401543141	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH MB GC	否
911401538341	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH WB GC	是	911401543241	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH MB GC	否
911401538441	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH WB GC	是	911401543341	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH WB GC	是
911401538541	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH WB GC	是	911401543441	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH WB GC	是
911401538641	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH MB GC	是	911401543541	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH WB GC	是
911401538741	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH MB GC	是	911401543641	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH WB GC	是
911401538841	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH MB GC	是	911401543741	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH MB GC	是
911401538941	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH MB GC	是	911401543841	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH MB GC	是
911401539041	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH WB GC	否	911401543941	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH MB GC	是
911401539141	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH WB GC	否	911401544041	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH MB GC	是
911401539241	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH WB GC	否	911401544141	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH WB GC	否
911401539341	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH WB GC	否	911401544241	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH WB GC	否
911401539441	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH MB GC	否	911401544341	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH WB GC	否
911401539541	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH MB GC	否	911401544441	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH WB GC	否
911401539641	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH MB GC	否	911401544541	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH MB GC	否
911401539741	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH MB GC	否	911401544641	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH MB GC	否
911401539841	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH WB GC	是	911401544741	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH MB GC	否
911401539941	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH WB GC	是	911401544841	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH MB GC	否
911401540041	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH WB GC	是	911401544941	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH WB GC	是
911401540141	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH WB GC	是	911401545041	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH WB GC	是
911401540241	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH MB GC	是	911401545141	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH WB GC	是
911401540341	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH MB GC	是	911401545241	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH WB GC	是
911401540441	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH MB GC	是	911401545341	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH MB GC	是
911401540541	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH MB GC	是	911401545441	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH MB GC	是
911401540641	DN590B LED15/830 POE C D125 WH WB GC	是	911401545541	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH MB GC	是
911401540741	DN590B LED15/840 POE C D125 WH WB GC	是	911401545641	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH MB GC	是
911401540941	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH WB GC	否	911401545741	DN592B LED25/830 POE C D150 WH WB GC	是
911401541041	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH WB GC	否	911401545841	DN592B LED25/840 POE C D150 WH WB GC	是
911401541141	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH WB GC	否	911401545941	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GC	否
911401541241	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH WB GC	否	911401546041	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GC	否
911401541341	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH MB GC	否	911401546141	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH WB GC	否
911401541441	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH MB GC	否	911401546241	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH WB GC	否
911401541541	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH MB GC	否	911401546341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH MB GC	否
911401541641	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH MB GC	否	911401546441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH MB GC	否
911401541741	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH WB GC	是	911401546541	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH MB GC	否
911401541841	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH WB GC	是	911401546641	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH MB GC	否
911401541941	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH WB GC	是	911401546741	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GC	否
911401542041	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH WB GC	是	911401546841	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GC	否
911401542141	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH MB GC	是	911401546941	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH WB GC	否
911401542241	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH MB GC	是	911401547041	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH WB GC	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401547141	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH MB GC	否
911401547241	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH MB GC	否
911401547341	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH MB GC	否
911401547441	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH MB GC	否
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	否
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	否
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	否
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	否
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	否
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	否
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	否
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	否

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源光 束角	保護等級 IEC	ENEC 標 誌
911401536641	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401536741	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401536841	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401536941	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401537041	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401537141	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401537241	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401537341	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401537441	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401537541	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401537641	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401537741	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401537841	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401537941	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401538041	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401538241	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401538341	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401538441	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401538541	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-

Order Code	Full Product Name	光源光 束角	保護等級 IEC	ENEC 標 誌
911401538641	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401538741	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401538841	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401538941	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401539041	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401539141	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401539241	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401539341	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401539441	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401539541	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401539641	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401539741	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401539841	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401539941	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401540041	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401540141	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401540241	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401540341	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401540441	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401540541	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH MB GC	-	CLI (I)	-

Order Code	Full Product Name	光源光 束角	保護等級 IEC	ENEC 標 誌
911401540641	DN590B LED15/830 POE C D125 WH WB GC	-	CLIII (III)	-
911401540741	DN590B LED15/840 POE C D125 WH WB GC	-	CLIII (III)	-
911401540941	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401541041	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401541141	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401541241	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401541341	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401541441	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401541541	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401541641	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401541741	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401541841	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401541941	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401542041	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401542141	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401542241	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401542341	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401542441	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-
911401542351	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GC	62°	CLIII (II)	-
911401542451	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GC	32°	CLIII (II)	-
911401542541	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401542641	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401542741	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH WB GC	-	CLIII (II)	-

Order Code	Full Product Name	光源光 束角	保護等級 IEC	ENEC 標 誌
911401542841	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401542941	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401543041	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401543141	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401543241	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401543341	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401543441	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401543541	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401543641	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401543741	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401543841	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401543941	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401544041	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401544141	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401544241	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401544341	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401544441	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401544541	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401544641	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401544741	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401544841	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401544941	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401545041	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401545141	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH WB GC	-	CLI (I)	-
911401545241	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH WB GC	-	CLI (I)	-



Order Code	Full Product Name	光源光	保護等級	ENEC 標
		束角	IEC	誌
911401545341	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401545441	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401545541	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401545641	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH MB GC	-	CLI (I)	-
911401545741	DN592B LED25/830 POE C D150 WH WB GC	-	CLIII (III)	-
911401545841	DN592B LED25/840 POE C D150 WH WB GC	-	CLIII (III)	-
911401545941	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401546041	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401546141	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401546241	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401546341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401546441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401546541	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401546641	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401546741	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401546841	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GC	-	CLIII (II)	-

Order Code	Full Product Name	光源光	保護等級	ENEC 標
		束角	IEC	誌
911401546941	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401547041	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH WB GC	-	CLIII (II)	-
911401547141	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401547241	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401547341	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401547441	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH MB GC	-	CLIII (II)	-
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	-	CLIII (II)	-
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	CLIII (II)	-

初始性能 (1/2)

Order Code	Full Product Name	初始	初始相關色	初始顯	初始 LED 燈
		色度	溫	色指數	具效率
911401536641	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH WB GC	-	3000 K	>80	102 lm/W
911401536741	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH WB GC	-	4000 K	>90	112 lm/W
911401536841	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH WB GC	-	3000 K	>80	88 lm/W
911401536941	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH WB GC	-	4000 K	>90	95 lm/W
911401537041	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH MB GC	-	3000 K	>80	102 lm/W
911401537141	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH MB GC	-	4000 K	>90	112 lm/W
911401537241	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH MB GC	-	3000 K	>80	88 lm/W

Order Code	Full Product Name	初始	初始相關色	初始顯	初始 LED 燈
		色度	溫	色指數	具效率
911401537341	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH MB GC	-	4000 K	>90	95 lm/W
911401537441	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	103 lm/W
911401537541	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	108 lm/W
911401537641	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	86 lm/W
911401537741	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	92 lm/W
911401537841	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	103 lm/W
911401537941	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	108 lm/W

Order Code	Full Product Name	初始色度	初始相關色溫	初始顯色指數	初始 LED 燈具效率
911401538041	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	86 lm/W
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	92 lm/W
911401538241	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	103 lm/W
911401538341	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	108 lm/W
911401538441	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	86 lm/W
911401538541	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	92 lm/W
911401538641	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	103 lm/W
911401538741	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	108 lm/W
911401538841	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	86 lm/W
911401538941	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	92 lm/W
911401539041	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401539141	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	111 lm/W
911401539241	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	88 lm/W
911401539341	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	94 lm/W
911401539441	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401539541	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	111 lm/W
911401539641	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	88 lm/W
911401539741	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	94 lm/W
911401539841	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401539941	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	111 lm/W
911401540041	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	88 lm/W
911401540141	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	94 lm/W
911401540241	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401540341	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	111 lm/W
911401540441	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	88 lm/W

Order Code	Full Product Name	初始色度	初始相關色溫	初始顯色指數	初始 LED 燈具效率
911401540541	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	94 lm/W
911401540641	DN590B LED15/830 POE C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401540741	DN590B LED15/840 POE C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	111 lm/W
911401540941	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401541041	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	109 lm/W
911401541141	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	87 lm/W
911401541241	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	93 lm/W
911401541341	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401541441	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	109 lm/W
911401541541	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	87 lm/W
911401541641	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	93 lm/W
911401541741	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401541841	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	109 lm/W
911401541941	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH WB GC	-	3000 K	>80	87 lm/W
911401542041	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH WB GC	-	4000 K	>90	93 lm/W
911401542141	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401542241	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	109 lm/W
911401542341	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC	-	3000 K	>80	87 lm/W
911401542441	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH MB GC	-	4000 K	>90	93 lm/W
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	103 lm/W
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	108 lm/W
911401542351	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GC	-	-	>80	88 lm/W
911401542451	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GC	-	-	>80	88 lm/W
911401542541	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH WB GC	-	3000 K	>80	109 lm/W
911401542641	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH WB GC	-	4000 K	>90	111 lm/W

Order Code	Full Product Name	初始色度	初始相關色溫	初始顯色指數	初始 LED 燈具效率
911401542741	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH WB GC	-	3000 K	>80	91 lm/W
911401542841	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH WB GC	-	4000 K	>90	98 lm/W
911401542941	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH MB GC	-	3000 K	>80	109 lm/W
911401543041	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH MB GC	-	4000 K	>90	111 lm/W
911401543141	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH MB GC	-	3000 K	>80	91 lm/W
911401543241	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH MB GC	-	4000 K	>90	98 lm/W
911401543341	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH WB GC	-	3000 K	>80	109 lm/W
911401543441	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH WB GC	-	4000 K	>90	111 lm/W
911401543541	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH WB GC	-	3000 K	>80	91 lm/W
911401543641	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH WB GC	-	4000 K	>90	98 lm/W
911401543741	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH MB GC	-	3000 K	>80	109 lm/W
911401543841	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH MB GC	-	4000 K	>90	111 lm/W
911401543941	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH MB GC	-	3000 K	>80	91 lm/W
911401544041	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH MB GC	-	4000 K	>90	98 lm/W
911401544141	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH WB GC	-	3000 K	>80	109 lm/W
911401544241	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH WB GC	-	4000 K	>90	113 lm/W
911401544341	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH WB GC	-	3000 K	>80	92 lm/W
911401544441	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH WB GC	-	4000 K	>90	98 lm/W
911401544541	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH MB GC	-	3000 K	>80	109 lm/W
911401544641	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH MB GC	-	4000 K	>90	113 lm/W
911401544741	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH MB GC	-	3000 K	>80	92 lm/W
911401544841	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH MB GC	-	4000 K	>90	98 lm/W
911401544941	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH WB GC	-	3000 K	>80	109 lm/W
911401545041	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH WB GC	-	4000 K	>90	113 lm/W
911401545141	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH WB GC	-	3000 K	>80	92 lm/W

Order Code	Full Product Name	初始色度	初始相關色溫	初始顯色指數	初始 LED 燈具效率
911401545241	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH WB GC	-	4000 K	>90	98 lm/W
911401545341	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH MB GC	-	3000 K	>80	109 lm/W
911401545441	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH MB GC	-	4000 K	>90	113 lm/W
911401545541	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH MB GC	-	3000 K	>80	92 lm/W
911401545641	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH MB GC	-	4000 K	>90	98 lm/W
911401545741	DN592B LED25/830 POE C D150 WH WB GC	-	3000 K	>80	113 lm/W
911401545841	DN592B LED25/840 POE C D150 WH WB GC	-	4000 K	>80	113 lm/W
911401545941	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GC	-	3000 K	>80	102 lm/W
911401546041	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GC	-	4000 K	>80	105 lm/W
911401546141	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH WB GC	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401546241	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH WB GC	-	4000 K	>90	91 lm/W
911401546341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH MB GC	-	3000 K	>80	102 lm/W
911401546441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH MB GC	-	4000 K	>80	105 lm/W
911401546541	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH MB GC	-	3000 K	>90	85 lm/W
911401546641	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH MB GC	-	4000 K	>90	91 lm/W
911401546741	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GC	-	3000 K	>80	103 lm/W
911401546841	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GC	-	4000 K	>80	108 lm/W
911401546941	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH WB GC	-	3000 K	>90	87 lm/W
911401547041	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH WB GC	-	4000 K	>90	93 lm/W
911401547141	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH MB GC	-	3000 K	>80	103 lm/W
911401547241	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH MB GC	-	4000 K	>80	108 lm/W
911401547341	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH MB GC	-	3000 K	>90	87 lm/W
911401547441	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH MB GC	-	4000 K	>90	93 lm/W
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	-	4000 K	>80	185 lm/W
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	112 lm/W

Order Code	Full Product Name	初始色度	初始相關色溫	初始顯色指數	初始 LED 燈具效率
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	119 lm/W
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	104 lm/W
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	109 lm/W
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	-	3000 K	>80	107 lm/W

Order Code	Full Product Name	初始色度	初始相關色溫	初始顯色指數	初始 LED 燈具效率
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	113 lm/W
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	99 lm/W
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	-	4000 K	>80	103 lm/W

初始性能 (2/2)

Order Code	Full Product Name	初始光通量	光通量容限	初始輸入功率
911401536641	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH WB GC	670 lm	+/-10%	6.6 W
911401536741	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH WB GC	740 lm	+/-10%	6.6 W
911401536841	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH WB GC	580 lm	+/-10%	6.6 W
911401536941	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH WB GC	630 lm	+/-10%	6.6 W
911401537041	DN588B LED6/830 PSU C D100 WH MB GC	670 lm	+/-10%	6.6 W
911401537141	DN588B LED6/840 PSU C D100 WH MB GC	740 lm	+/-10%	6.6 W
911401537241	DN588B LED6/930 PSU C D100 WH MB GC	580 lm	+/-10%	6.6 W
911401537341	DN588B LED6/940 PSU C D100 WH MB GC	630 lm	+/-10%	6.6 W
911401537441	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH WB GC	960 lm	+/-10%	9.3 W
911401537541	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH WB GC	1000 lm	+/-10%	9.3 W
911401537641	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH WB GC	800 lm	+/-10%	9.3 W
911401537741	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH WB GC	860 lm	+/-10%	9.3 W
911401537841	DN589B LED10/830 PSU C D125 WH MB GC	960 lm	+/-10%	9.3 W
911401537941	DN589B LED10/840 PSU C D125 WH MB GC	1000 lm	+/-10%	9.3 W
911401538041	DN589B LED10/930 PSU C D125 WH MB GC	800 lm	+/-10%	9.3 W
911401538141	DN589B LED10/940 PSU C D125 WH MB GC	860 lm	+/-10%	9.3 W
911401538241	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH WB GC	960 lm	+/-10%	9.3 W
911401538341	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH WB GC	1000 lm	+/-10%	9.3 W
911401538441	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH WB GC	800 lm	+/-10%	9.3 W

Order Code	Full Product Name	初始光通量	光通量容限	初始輸入功率
911401538541	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH WB GC	860 lm	+/-10%	9.3 W
911401538641	DN589B LED10/830 PSD C D125 WH MB GC	960 lm	+/-10%	9.3 W
911401538741	DN589B LED10/840 PSD C D125 WH MB GC	1000 lm	+/-10%	9.3 W
911401538841	DN589B LED10/930 PSD C D125 WH MB GC	800 lm	+/-10%	9.3 W
911401538941	DN589B LED10/940 PSD C D125 WH MB GC	860 lm	+/-10%	9.3 W
911401539041	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH WB GC	1410 lm	+/-10%	13.5 W
911401539141	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH WB GC	1500 lm	+/-10%	13.5 W
911401539241	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH WB GC	1190 lm	+/-10%	13.5 W
911401539341	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH WB GC	1270 lm	+/-10%	13.5 W
911401539441	DN590B LED15/830 PSU C D125 WH MB GC	1410 lm	+/-10%	13.5 W
911401539541	DN590B LED15/840 PSU C D125 WH MB GC	1500 lm	+/-10%	13.5 W
911401539641	DN590B LED15/930 PSU C D125 WH MB GC	1190 lm	+/-10%	13.5 W
911401539741	DN590B LED15/940 PSU C D125 WH MB GC	1270 lm	+/-10%	13.5 W
911401539841	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH WB GC	1410 lm	+/-10%	13.5 W
911401539941	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH WB GC	1500 lm	+/-10%	13.5 W
911401540041	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH WB GC	1190 lm	+/-10%	13.5 W
911401540141	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH WB GC	1270 lm	+/-10%	13.5 W
911401540241	DN590B LED15/830 PSD C D125 WH MB GC	1410 lm	+/-10%	13.5 W
911401540341	DN590B LED15/840 PSD C D125 WH MB GC	1500 lm	+/-10%	13.5 W

Order Code	Full Product Name	初始光通量	光通量容限	初始输入功率
911401540441	DN590B LED15/930 PSD C D125 WH MB GC	1190 lm	+/-10%	13.5 W
911401540541	DN590B LED15/940 PSD C D125 WH MB GC	1270 lm	+/-10%	13.5 W
911401540641	DN590B LED15/830 POE C D125 WH WB GC	1410 lm	+/-10%	13.5 W
911401540741	DN590B LED15/840 POE C D125 WH WB GC	1500 lm	+/-10%	13.5 W
911401540941	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH WB GC	2000 lm	+/-10%	19.3 W
911401541041	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH WB GC	2100 lm	+/-10%	19.3 W
911401541141	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH WB GC	1670 lm	+/-10%	19.3 W
911401541241	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH WB GC	1800 lm	+/-10%	19.3 W
911401541341	DN591B LED20/830 PSU C D125 WH MB GC	2000 lm	+/-10%	19.3 W
911401541441	DN591B LED20/840 PSU C D125 WH MB GC	2100 lm	+/-10%	19.3 W
911401541541	DN591B LED20/930 PSU C D125 WH MB GC	1670 lm	+/-10%	19.3 W
911401541641	DN591B LED20/940 PSU C D125 WH MB GC	1800 lm	+/-10%	19.3 W
911401541741	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH WB GC	2000 lm	+/-10%	19.3 W
911401541841	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH WB GC	2100 lm	+/-10%	19.3 W
911401541941	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH WB GC	1670 lm	+/-10%	19.3 W
911401542041	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH WB GC	1800 lm	+/-10%	19.3 W
911401542141	DN591B LED20/830 PSD C D125 WH MB GC	2000 lm	+/-10%	19.3 W
911401542241	DN591B LED20/840 PSD C D125 WH MB GC	2100 lm	+/-10%	19.3 W
911401542341	DN591B LED20/930 PSD C D125 WH MB GC	1670 lm	+/-10%	19.3 W
911401542441	DN591B LED20/940 PSD C D125 WH MB GC	1800 lm	+/-10%	19.3 W
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	680 lm	+/-10%	6.6 W
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	710 lm	+/-10%	6.6 W
911401542351	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH WB GC	2200 lm	+/-15%	25 W
911401542451	DN591B LED20/TWH PSD C D150 WH MB GC	2200 lm	+/-15%	25 W
911401542541	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH WB GC	2100 lm	+/-10%	19.3 W

Order Code	Full Product Name	初始光通量	光通量容限	初始输入功率
911401542641	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH WB GC	2150 lm	+/-10%	19.3 W
911401542741	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH WB GC	1760 lm	+/-10%	19.3 W
911401542841	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH WB GC	1890 lm	+/-10%	19.3 W
911401542941	DN591B LED20/830 PSU C D150 WH MB GC	2100 lm	+/-10%	19.3 W
911401543041	DN591B LED20/840 PSU C D150 WH MB GC	2150 lm	+/-10%	19.3 W
911401543141	DN591B LED20/930 PSU C D150 WH MB GC	1760 lm	+/-10%	19.3 W
911401543241	DN591B LED20/940 PSU C D150 WH MB GC	1890 lm	+/-10%	19.3 W
911401543341	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH WB GC	2100 lm	+/-10%	19.3 W
911401543441	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH WB GC	2150 lm	+/-10%	19.3 W
911401543541	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH WB GC	1760 lm	+/-10%	19.3 W
911401543641	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH WB GC	1890 lm	+/-10%	19.3 W
911401543741	DN591B LED20/830 PSD C D150 WH MB GC	2100 lm	+/-10%	19.3 W
911401543841	DN591B LED20/840 PSD C D150 WH MB GC	2150 lm	+/-10%	19.3 W
911401543941	DN591B LED20/930 PSD C D150 WH MB GC	1760 lm	+/-10%	19.3 W
911401544041	DN591B LED20/940 PSD C D150 WH MB GC	1890 lm	+/-10%	19.3 W
911401544141	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH WB GC	2510 lm	+/-10%	23 W
911401544241	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH WB GC	2600 lm	+/-10%	23 W
911401544341	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH WB GC	2110 lm	+/-10%	23 W
911401544441	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH WB GC	2260 lm	+/-10%	23 W
911401544541	DN592B LED25/830 PSU C D150 WH MB GC	2510 lm	+/-10%	23 W
911401544641	DN592B LED25/840 PSU C D150 WH MB GC	2600 lm	+/-10%	23 W
911401544741	DN592B LED25/930 PSU C D150 WH MB GC	2110 lm	+/-10%	23 W
911401544841	DN592B LED25/940 PSU C D150 WH MB GC	2260 lm	+/-10%	23 W
911401544941	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH WB GC	2510 lm	+/-10%	23 W
911401545041	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH WB GC	2600 lm	+/-10%	23 W

Order Code	Full Product Name	初始光通量	光通量容限	初始輸入功率
911401545141	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH WB GC	2110 lm	+/-10%	23 W
911401545241	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH WB GC	2260 lm	+/-10%	23 W
911401545341	DN592B LED25/830 PSD C D150 WH MB GC	2510 lm	+/-10%	23 W
911401545441	DN592B LED25/840 PSD C D150 WH MB GC	2600 lm	+/-10%	23 W
911401545541	DN592B LED25/930 PSD C D150 WH MB GC	2110 lm	+/-10%	23 W
911401545641	DN592B LED25/940 PSD C D150 WH MB GC	2260 lm	+/-10%	23 W
911401545741	DN592B LED25/830 POE C D150 WH WB GC	2600 lm	+/-10%	23 W
911401545841	DN592B LED25/840 POE C D150 WH WB GC	2600 lm	+/-10%	23 W
911401545941	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GC	3300 lm	+/-10%	32.5 W
911401546041	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GC	3400 lm	+/-10%	32.5 W
911401546141	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH WB GC	2770 lm	+/-10%	32.5 W
911401546241	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH WB GC	2970 lm	+/-10%	32.5 W
911401546341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH MB GC	3300 lm	+/-10%	32.5 W
911401546441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH MB GC	3400 lm	+/-10%	32.5 W
911401546541	DN593B LED30/930 PSU C D200 WH MB GC	2770 lm	+/-10%	32.5 W
911401546641	DN593B LED30/940 PSU C D200 WH MB GC	2970 lm	+/-10%	32.5 W
911401546741	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GC	4100 lm	+/-10%	39.7 W

Order Code	Full Product Name	初始光通量	光通量容限	初始輸入功率
911401546841	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GC	4300 lm	+/-10%	39.7 W
911401546941	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH WB GC	3440 lm	+/-10%	39.7 W
911401547041	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH WB GC	3700 lm	+/-10%	39.7 W
911401547141	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH MB GC	4100 lm	+/-10%	39.7 W
911401547241	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH MB GC	4300 lm	+/-10%	39.7 W
911401547341	DN594B LED40/930 PSU C D200 WH MB GC	3440 lm	+/-10%	39.7 W
911401547441	DN594B LED40/940 PSU C D200 WH MB GC	3700 lm	+/-10%	39.7 W
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	1550 lm	+/-10%	8.4 W
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	940 lm	+/-10%	8.4 W
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	1000 lm	+/-10%	8.4 W
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	1410 lm	+/-10%	13.5 W
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	1470 lm	+/-10%	13.5 W
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	1930 lm	+/-10%	18 W
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	2040 lm	+/-10%	18 W
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	3230 lm	+/-10%	32.5 W
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	4090 lm	+/-10%	39.7 W

