



LED 支架燈 - 晶巧附開關

TWG580

TWG580 晶巧 LED 支架燈系列產品為因應室內作業平台直接光的需求，特別推出具特殊光型支架燈，其發光角度更廣、更舒適。並附上電源開關，使消費者可隨室內需求進行亮度調整與開關，為一款提供直接舒適光源與方便安裝、調整的支架燈系列

优点

- 可續接設計，最多可續接 10 支、串接光源不斷光
- 比普通燈管省電 30%
- 符合 CNS 標準，安全不觸電
- 多種色溫選擇 3000K/4000K/5700K

特点

- 自由開關，節省電費
- 全電壓設計 110-220V
- 壽命長達 15,000 小時
- 符合 CNS 國家標準
- 符合 IEC 無藍光危害認證

应用

- 客廳、臥室、廚房、餐廳、辦公室與居家應用之一般照明場所

TWG580

Versions



適用條件	
環境溫度範圍	-5 至 +40 °C
應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20
運作和電氣	
輸入電壓	100-240 V
基本資訊	
保護等級 IEC	CLIII (II)
初始性能	
初始顯色指數	>80
機械和殼體	
色彩	WH

基本資訊

Order Code	Full Product Name	燈具系列代碼
919038803014	TWG580 LED20/830 110-220V	LED20
919038803015	TWG580 LED20/840 110-220V	LED20
919038803016	TWG580 LED20/857 110-220V	LED20

Order Code	Full Product Name	燈具系列代碼
919038803020	TWG580 LED10/830 110-220V	LED10
919038803021	TWG580 LED10/840 110-220V	LED10
919038803022	TWG580 LED10/857 110-220V	LED10

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始輸入功率
919038803014	TWG580 LED20/830 110-220V	3000 K	20 W
919038803015	TWG580 LED20/840 110-220V	4000 K	20 W
919038803016	TWG580 LED20/857 110-220V	5700 K	20 W

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始輸入功率
919038803020	TWG580 LED10/830 110-220V	3000 K	10 W
919038803021	TWG580 LED10/840 110-220V	4000 K	10 W
919038803022	TWG580 LED10/857 110-220V	5700 K	10 W

