



La solución LED GU10 asequible

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

Beneficios

- Muy buena calidad y distribución de la luz con un diseño clásico
- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas
- Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

Características

- Fácil renovación
- Excelente distribución de luz
- Vida útil y conservación de flujo luminoso prolongados
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones


- Hoteles, restaurantes, bares, cafés, negocios
- Salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños, áreas de recepción

Dicroicas LED GU10 versión estándar


Versions




Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDCLA 35W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6	50 mm	54 mm




Accent Diagrams



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
PAR16 827 255lm 36D

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Beam Diagrams



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10
PAR16 827 255lm 36D

