



Доступное решение на основе LEDTube T8

Еcofit Ledtubes T8

Модернизируйте освещение с помощью эффективных и долговечных светодиодных ламп Еcofit. Светодиодные лампы Еcofit помогут быстро и легко заменить старые люминесцентные лампы на современные и эффективные светодиодные. Высокое качество освещения с эффектом естественного света — экологичное решение для общего освещения с небольшими начальными вложениями.

Преимущества

- До 50 % экономии энергии по сравнению со стандартными люминесцентными системами
- Простая установка: полноценная замена ламп T8, улучшающая качество света
- Небольшие начальные вложения

Характеристики

- Решение для модернизации с длительным сроком службы — 15 000 ч
- Энергосбережение до 50 %
- Моментальное включение без мерцания и посторонних звуков


Применение

- Для дома
- Небольшие офисы и точки розничной торговли

Ecofit Ledtubes T8

Чертеж размеров

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	25,7 мм	28 мм	1 198 мм	1 205 мм	1 212 мм
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	25,7 мм	28 мм	1 198 мм	1 205 мм	1 212 мм
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 мм	28 мм	1 198 мм	1 205 мм	1 212 мм
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	25,7 мм	28 мм	1 198 мм	1 205 мм	1 212 мм
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 мм	28 мм	1 198 мм	1 205 мм	1 212 мм
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 мм	28 мм	1 198 мм	1 205 мм	1 212 мм
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	25,7 мм	28 мм	1 498,5 мм	1 505,9 мм	1 513 мм
Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	25,7 мм	28 мм	1 498,5 мм	1 505,9 мм	1 513 мм
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	25,7 мм	28 мм	1 498,5 мм	1 505,9 мм	1 513 мм
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	25,7 мм	28 мм	1 498,5 мм	1 505,9 мм	1 513 мм
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 мм	28 мм	588,5 мм	595,5 мм	602,5 мм
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	25,7 мм	28 мм	588,5 мм	595,5 мм	602,5 мм
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 мм	28 мм	588,5 мм	595,5 мм	602,5 мм
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	25,7 мм	28 мм	588,5 мм	595,5 мм	602,5 мм
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	25,7 мм	28 мм	588,5 мм	595,5 мм	602,5 мм
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	25,7 мм	28 мм	588,5 мм	595,5 мм	602,5 мм



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	25,7 мм	28 мм	1 198 мм	1 205 мм	1 212 мм
Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	25,7 мм	28 мм	1 198 мм	1 205 мм	1 212 мм
Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	25,7 мм	28 мм	588,5 мм	595,5 мм	602,5 мм
Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	25,7 мм	28 мм	588,5 мм	595,5 мм	602,5 мм

Ecofit Ledtubes T8

Общая информация

Цоколь	G13
Цикл переключения	50 000

Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	240 °
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Частота сети	50 to 60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s

Температура

Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 45 °C
--------------------------------------	-----------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Номинальный срок службы
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	15 000 часов
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	15 000 часов
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	15 000 часов
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	15 000 часов
929003130302	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	20 000 часов
929003130402	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	20 000 часов
929003130502	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	20 000 часов
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	20 000 часов
929003130702	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 000 часов
929003130802	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	20 000 часов
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	30 000 часов
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	30 000 часов
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	30 000 часов
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	30 000 часов
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	30 000 часов
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	30 000 часов
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	15 000 часов
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	15 000 часов
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	15 000 часов
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	15 000 часов

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная		Код цвета	Светоотдача
		цветовая температура (ном.)	Кoeffициент цветопередачи (CRI)		
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	4000 K	80	840	1 600 лм
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	6500 K	80	865	1 600 лм
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	4000 K	80	840	800 лм
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	6500 K	80	865	800 лм
929003130302	Ecofit LEDtube	4000 K	80	840	800 лм

Order Code	Full Product Name	Коррелированная		Код цвета	Светоотдача
		цветовая температура (ном.)	Кoeffициент цветопередачи (CRI)		
929003130402	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500 K	80	865	800 лм
929003130502	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	4000 K	80	840	1 600 лм
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	6500 K	80	865	1 600 лм
929003130702	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	4000 K	80	840	2 000 лм
929003130802	Ecofit LEDtube 1500mm	6500 K	80	865	2 000 лм

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	Коррелированная		Код цвета	Светоотдача
		цветовая температура (ном.)	Кoeffициент цветопередачи (CRI)		
	19.5W 865 T8				
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	4000 K	80	840	900 лм
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	6500 K	80	865	900 лм
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	80	840	1 800 лм
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	6500 K	80	865	1 800 лм
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm	4000 K	80	840	2 300 лм

Order Code	Full Product Name	Коррелированная		Код цвета	Светоотдача
		цветовая температура (ном.)	Кoeffициент цветопередачи (CRI)		
	HO 23W 840 T8				
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	6500 K	80	865	2 300 лм
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	4000 K	70	740	1 650 лм
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	6500 K	70	765	1 650 лм
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	4000 K	70	740	850 лм
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	6500 K	70	765	850 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	16 В
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	16 В
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	8 В
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	8 В
929003130302	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 В
929003130402	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 В
929003130502	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16 В
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 В
929003130702	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	19,5 В
929003130802	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	19,5 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	9 В
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	9 В
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 В
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 В
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	23 В
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	23 В
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	18 В
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	18 В
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	9 В
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	9 В

Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	55 °C
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	55 °C
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	55 °C
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	55 °C
929003130302	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	55 °C
929003130402	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	55 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929003130502	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	55 °C
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	55 °C
929003130702	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	60 °C
929003130802	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	60 °C
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	55 °C
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	55 °C

Ecofit Ledtubes T8

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	55 °C
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	55 °C
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	60 °C
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	55 °C
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	55 °C
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	50 °C
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	50 °C

Механические компоненты и корпус


Order Code	Full Product Name	Финишная обработка колбы
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	-
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	-
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	-
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	-
929003130302	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	Матовый
929003130402	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	Матовый
929003130502	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	Матовый
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	Матовый
929003130702	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	Матовый
929003130802	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	Матовый

Order Code	Full Product Name	Финишная обработка колбы
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	Матовый
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	Матовый
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Матовый
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Матовый
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	Матовый
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	Матовый
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	-
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	-
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	-
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	-

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929001276037	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I RCA	16 kWh
929001276137	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA	16 kWh
929001276237	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I RCA	8 kWh
929001276337	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA	8 kWh
929003130302	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
929003130402	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
929003130502	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16 kWh
929003130602	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 kWh
929003130702	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8	20 kWh
929003130802	Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8	20 kWh
929002445702	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	9 kWh
929002445802	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8	9 kWh
929002446002	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
929002446102	Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
929002446302	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8	23 kWh
929002446402	Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8	23 kWh
929003147037	Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA	18 kWh
929003147137	Ledtube DE 1200mm 18W 765 T8 G13 RCA	18 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929003147237	Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA	9 kWh
929003147337	Ledtube DE 600mm 9W 765 T8 G13 RCA	9 kWh



Ecofit Ledtubes T8

