



Cenovo dostupné LED trubice T8

LED trubice Ecofit T8 Mains

Vymeňte staré žiarivky za efektívnejšie LED trubice s dlhou životnosťou. Trubice Ecofit LED ponúkajú rýchly a jednoduchý spôsob náhrady starých žiarivkových trubíc modernou a účinnou technológiou LED. Dobrá kvalita svetla s efektom prirodzeného osvetlenia na všeobecné použitie s nízkymi počiatočnými investíciami – riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Výhody

- Úspora energie až 50 % v porovnaní s klasickými žiarivkovými svetelnými zdrojmi
- Jednoduchá montáž: priama náhrada za existujúce svetelné zdroje T8, ktorá prináša vyššiu kvalitu svetla
- Nízke obstarávacie náklady

Vlastnosti


- Výmena formou kus za kus, dlhá životnosť 15 000 hodín
- Až 50 % úspora energie
- Okamžité zapnutie, bez blikania či bzučania

Aplikácie


- Domácnosti
- Malé kancelárie a maloobchodné predajne

LED trubice Ecofit T8 Mains

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm
Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

LED trubice Ecofit T8 Mains

Schválenie a použitie

Označenie energetickej účinnosti (EEL) A+

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Napätie (nom.) 220-240 V

Čas spustenia (nom.) 0,5 s

Všeobecné informácie

Päťica G13

Nominálna životnosť (nom.) 15000 h

Menovitá životnosť (hodiny) 15000 h

Spínací cyklus 50 000X

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.) 240 °

Index podania farieb (nom.) 80

LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %

Menovitý uhol vyžarovania 240 °

Teplota

Teplota okolia (max.) 45 °C

Teplota okolia (min.) -20 °C

Skladovacia teplota (max.) 65 °C

Skladovacia teplota (min.) -40 °C

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16 kWh
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	16 kWh
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 kWh
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	16 kWh
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	8 kWh
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	8 kWh
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	20 kWh
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	20 kWh

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Výkon (menovitý) (nom.)
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	16 W
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	16 W
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	16 W
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	16 W
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 W
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	8 W

Order Code	Full Product Name	Výkon (menovitý) (nom.)
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 W
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	8 W
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 W
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	20 W
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 W
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	20 W

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)	Svetelný tok (menovitý) (nom.)
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	840	4000 K	1600 lm	1600 lm
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	840	4000 K	1600 lm	1600 lm

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)	Svetelný tok (menovitý) (nom.)
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	865	6500 K	1600 lm	1600 lm
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	865	6500 K	1600 lm	1600 lm

LED trubice Ecofit T8 Mains

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota		Svetelný tok (menovitý)
			chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)	
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	840	4000 K	800 lm	800 lm
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	840	4000 K	800 lm	800 lm
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	865	6500 K	800 lm	800 lm
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	865	6500 K	800 lm	800 lm

Order Code	Full Product Name	Kód farby	Náhradná teplota		Svetelný tok (menovitý)
			chromatickosti (nom.)	Svetelný tok (nom.)	
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	840	4000 K	2000 lm	2000 lm
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	840	4000 K	2000 lm	2000 lm
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	865	6500 K	2000 lm	2000 lm
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	865	6500 K	2000 lm	2000 lm

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
59520300	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	60 °C
69700600	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I	55 °C
59522700	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8	60 °C
69702000	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I	55 °C
59526500	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	60 °C
69704400	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8 I	55 °C
59528900	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8	60 °C
69706800	Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I	55 °C
59530200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
69708200	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I	60 °C
59532600	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
69710500	Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I	60 °C

