



Tu LEDspot MR16 cotidiana

Dicroica LED MR16 Essential

Las Essential LEDspots MR16 son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU5.3 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots MR16 brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación
- Vida útil de hasta 15 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones


- Hoteles, restaurantes, bares, cafés, negocios
- Salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños, áreas de recepción

Dicroica LED MR16 Essential

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D	50 mm	46 mm
Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D	50 mm	46 mm
Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D 1BC/6	50 mm	46 mm
Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D 1BC/6	50 mm	46 mm

Dicroica LED MR16 Essential

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

Controles y regulación

Regulable No

Mecánicos y de carcasa

Voltaje (nom.) 12 V

Equivalente de potencia 50 W

Potencia (nominal) (nom.) 5 W

Hora de inicio (nom.) 0,5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo GU5.3

Vida útil nominal (nom.) 15000 h

Vida útil nominal (horas) 15000 h

Ciclo de conmutación 50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Ángulo de haz (nom.) 24 °

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

Intensidad luminosa (nom.) 1700 cd

Ángulo de haz nominal 24 °

Temperatura

Temperatura máxima (nom.) 76 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Flujo lumínico (nominal)
929001240108	Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D	827	2700 K	400 lm	400 lm
929001240111	Essential LED 5-50W 2700K MR16 24D 1BC/6	827	2700 K	400 lm	400 lm
929001240208	Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D	865	6500 K	435 lm	435 lm
929001240211	Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D 1BC/6	865	6500 K	435 lm	435 lm

