



La solución de lámpara LED asequible

Lámparas LED versión estándar

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Beneficios

- Con un diseño puro y elegante, esta lámpara es el reemplazo perfecto para tus lámparas mate convencionales
- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Vida útil prolongada con costos de mantenimiento bajos

Características


- Fácil renovación con conectores E27 existentes
- Encendido instantáneo de luz plena: las lámparas de luz LED Philips emiten su nivel máximo de brillo de inmediato al encenderlas
- Vida útil prolongada y con muy buena calidad de luz
- Disponible en 3000 K y 6500 K
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones




- Hoteles, restaurantes, bares, cafés
- Habitaciones de hotel, salas de espera, pasillos, huecos de escalera, baños

Lámparas LED versión estándar

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
Standard LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	95 mm	128 mm
Standard LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX	95 mm	128 mm
Standard LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX	95 mm	128 mm
Standard LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	95 mm	128 mm

Product	D	C
Standard LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND	64 mm	140 mm

Product	D	C
Standard LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4	60 mm	106 mm

Lámparas LED versión estándar

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	E27
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Vida útil nominal (horas)	15000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
929001229271	Standard LEDBulb LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX	10 kWh	A+
929001229371	Standard LEDBulb LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	9 kWh	A+
929001229491	Standard LEDBulb LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	15 kWh	A+
929001229591	Standard LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX	14 kWh	A+
929001237491	Standard LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND	6 kWh	A++
929001815242	Standard LEDBulb LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4	7 kWh	-

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Equivalente de potencia	Potencia (nominal)
929001229271	Standard LEDBulb LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX	100-240 V	60 W	9.5 W
929001229371	Standard LEDBulb LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	100-240 V	60 W	8.5 W
929001229491	Standard LEDBulb LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	100-240 V	100 W	15 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Equivalente de potencia	Potencia (nominal)
929001229591	Standard LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX	100-240 V	100 W	13.5 W
929001237491	Standard LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND	220-240 V	60 W	6 W
929001815242	Standard LEDBulb LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4	220-240 V	60 W	7 W

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Ciclo de conmutación
929001229271	Standard LEDBulb LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX	50000X
929001229371	Standard LEDBulb LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	50000X
929001229491	Standard LEDBulb LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	50000X

Order Code	Full Product Name	Ciclo de conmutación
929001229591	Standard LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX	50000X
929001237491	Standard LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND	20000X
929001815242	Standard LEDBulb LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4	20000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo luminoso (nom.)
929001229271	Standard LEDBulb LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX	150 °	827	2700 K	806 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo luminoso (nom.)
929001229371	Standard LEDBulb LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	150 °	865	6500 K	806 lm

Lámparas LED versión estándar

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura	
				del color con correlación (nom.)	Flujo luminoso (nom.)
929001229491	Standard LEDBulb LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	150 °	827	2700 K	1521 lm
929001229591	Standard LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX	150 °	865	6500 K	1521 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura	
				del color con correlación (nom.)	Flujo luminoso (nom.)
929001237491	Standard LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND	300 °	827	2700 K	806 lm
929001815242	Standard LEDBulb LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4	280 °	865	6500 K	850 lm

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso (nominal) (nom.)
929001229271	Standard LEDBulb LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX	806 lm
929001229371	Standard LEDBulb LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	806 lm
929001229491	Standard LEDBulb LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	1521 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso (nominal) (nom.)
929001229591	Standard LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX	1521 lm
929001237491	Standard LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND	806 lm
929001815242	Standard LEDBulb LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4	850 lm


Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
929001229271	Standard LEDBulb LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX	Mate	G30
929001229371	Standard LEDBulb LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	Mate	G30
929001229491	Standard LEDBulb LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	Mate	G30

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
929001229591	Standard LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX	Mate	G30
929001237491	Standard LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND	Clara	ST64
929001815242	Standard LEDBulb LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4	Clara	A60

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001229271	Standard LEDBulb LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX	58 °C
929001229371	Standard LEDBulb LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX	52 °C
929001229491	Standard LEDBulb LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX	80 °C
929001229591	Standard LEDBulb LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX	76 °C
929001237491	Standard LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND	50 °C
929001815242	Standard LEDBulb LED classic 60W A60 E27 CDL CL ND 1BC/4	40 °C



Lámparas LED versión estándar

