



# 最具競爭力的高規格下照燈，擁有吸引人的整體擁有成本優勢和多樣性與系統相容性

## GreenSpace G5

GreenSpace Gen5 為最新的 LED 下照燈系列，結合照明效率與舒適性，以及產品多樣性和系統相容性

### 优点

- 節能省電
- 簡潔設計
- 智慧型照明

### 特点

- 卓越的光學效率
- 輕巧外型
- DALI/DALI-VLC/POE 相容

### 应用







- 辦公室照明
- 購物中心
- 旅館
- 商店等

Versions






GreenSpace Gen5 DN39XB D100 WH

二维绘图



二维绘图



| 一般資訊             |                    |
|------------------|--------------------|
| 內附驅動器            | 是                  |
| 易燃性標誌            | 用於安裝於通常易燃的表面       |
| 灼熱絲測試            | 溫度 650°C、持續時間 30 秒 |
| 光源可更換            | 無                  |
| 裝置部件數量           | 單位                 |
| 照明技術             |                    |
| 光學罩類型            | 透明鉢含白色外蓋           |
| 演色性指數 (CRI)      | >80                |
| 光學類型             | 高光高反射率             |
| 運轉與電力            |                    |
| 輸入電壓             | 220–240 V          |
| 線路頻率             | 50 or 60 Hz        |
| 溫度               |                    |
| 環境溫度範圍           | –20 至 +40 °C       |
| 機械與外罩            |                    |
| 外罩色彩             | 黑色與白色              |
| 認證與應用            |                    |
| 保護等級 IEC         | 安全等級 I             |
| 機械衝擊保護規範         | IK02               |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                    |
| 光通量容限            | +/-10%             |
| 長期效能 (符合 IEC 標準) |                    |
| 中值使用壽命 L80B50    | 43,000 h           |
| 中值使用壽命 L90B50    | 20,000 h           |

一般資訊

| Order Code   | Full Product Name                   | CE 標誌 |
|--------------|-------------------------------------|-------|
| 911401571941 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC     | -     |
| 911401574841 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GC  | -     |
| 911401575141 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU WP GC | -     |
| 911401575241 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU WP GC | -     |
| 911401575341 | DN391B LED11/865 PSU D100 ALU WP GC | -     |
| 911401576541 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU GC    | -     |
| 911401576641 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU GC    | -     |
| 911401571641 | DN390B LED6/830 PSU D100 WH GC      | -     |
| 911401572341 | DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GC    | -     |
| 911401572441 | DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GC    | -     |
| 911401572541 | DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GC    | -     |
| 911401575441 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC | -     |
| 911401575541 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC | -     |
| 911401575641 | DN392B LED16/865 PSU D150 ALU WP GC | -     |
| 911401577141 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GC    | -     |
| 911401577241 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GC    | -     |
| 911401577641 | DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GC    | -     |
| 911401572041 | DN391B LED11/830 PSU D150 WH GC     | -     |
| 911401572141 | DN391B LED11/840 PSU D150 WH GC     | -     |
| 911401572241 | DN391B LED11/865 PSU D150 WH GC     | -     |
| 911401576941 | DN392B LED16/830 PSU D150 WH GC     | -     |
| 911401577041 | DN392B LED16/840 PSU D150 WH GC     | -     |
| 911401577341 | DN392B LED16/830 PSD D150 WH GC     | -     |
| 911401577441 | DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC     | -     |
| 911401579141 | DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM     | CE 標誌 |
| 911401574241 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GC    | -     |
| 911401574341 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GC    | -     |
| 911401581341 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM | CE 標誌 |
| 911401581441 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM | CE 標誌 |
| 911401573041 | DN392B LED16/830 PSU D200 WH GC     | -     |
| 911401573141 | DN392B LED16/840 PSU D200 WH GC     | -     |
| 911401574041 | DN393B LED22/830 PSU D200 WH GC     | -     |
| 911401574141 | DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC     | -     |
| 911401574541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GC     | -     |
| 911401580341 | DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM     | CE 標誌 |
| 911401582541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM     | CE 標誌 |

照明技術

| Order Code   | Full Product Name                   | 光源的  |             |              |          |
|--------------|-------------------------------------|------|-------------|--------------|----------|
|              |                                     | 光束角度 | 相關色彩溫度 (規範) | 光效 (額定) (標準) | 光通量      |
| 911401571941 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC     | 60 ° | 4000 K      | 109 lm/W     | 600 lm   |
| 911401574841 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GC  | 60 ° | 3000 K      | 104 lm/W     | 570 lm   |
| 911401575141 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU WP GC | 60 ° | 3000 K      | 111 lm/W     | 1,050 lm |
| 911401575241 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU WP GC | 60 ° | 4000 K      | 116 lm/W     | 1,100 lm |

| Order Code   | Full Product Name                   | 光源的  |             |              |          |
|--------------|-------------------------------------|------|-------------|--------------|----------|
|              |                                     | 光束角度 | 相關色彩溫度 (規範) | 光效 (額定) (標準) | 光通量      |
| 911401575341 | DN391B LED11/865 PSU D100 ALU WP GC | 60 ° | 6500 K      | 116 lm/W     | 1,100 lm |
| 911401576541 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU GC    | 60 ° | 3000 K      | 111 lm/W     | 1,050 lm |
| 911401576641 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU GC    | 60 ° | 4000 K      | 116 lm/W     | 1,100 lm |
| 911401571641 | DN390B LED6/830 PSU D100 WH GC      | 72 ° | 3000 K      | 104 lm/W     | 570 lm   |

| Order Code   | Full Product Name                      | 光源的      |                 |                 |          |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
|              |                                        | 光束角<br>度 | 相關色彩溫<br>度 (規範) | 光效 (額定)<br>(標準) | 光通量      |
| 911401572341 | DN391B LED11/830 PSU<br>D150 ALU GC    | 60 °     | 3000 K          | 111 lm/W        | 1,050 lm |
| 911401572441 | DN391B LED11/840 PSU<br>D150 ALU GC    | 60 °     | 4000 K          | 116 lm/W        | 1,100 lm |
| 911401572541 | DN391B LED11/865 PSU<br>D150 ALU GC    | 60 °     | 6500 K          | 116 lm/W        | 1,100 lm |
| 911401575441 | DN392B LED16/830 PSU<br>D150 ALU WP GC | 60 °     | 3000 K          | 103 lm/W        | 1,500 lm |
| 911401575541 | DN392B LED16/840 PSU<br>D150 ALU WP GC | 60 °     | 4000 K          | 110 lm/W        | 1,600 lm |
| 911401575641 | DN392B LED16/865 PSU<br>D150 ALU WP GC | 60 °     | 6500 K          | 110 lm/W        | 1,600 lm |
| 911401577141 | DN392B LED16/830 PSU<br>D150 ALU GC    | 60 °     | 3000 K          | 103 lm/W        | 1,500 lm |
| 911401577241 | DN392B LED16/840 PSU<br>D150 ALU GC    | 60 °     | 4000 K          | 110 lm/W        | 1,600 lm |
| 911401577641 | DN392B LED16/840 PSD<br>D150 ALU GC    | 60 °     | 4000 K          | 110 lm/W        | 1,600 lm |
| 911401572041 | DN391B LED11/830 PSU<br>D150 WH GC     | 85 °     | 3000 K          | 111 lm/W        | 1,050 lm |
| 911401572141 | DN391B LED11/840 PSU<br>D150 WH GC     | 85 °     | 4000 K          | 116 lm/W        | 1,100 lm |
| 911401572241 | DN391B LED11/865 PSU<br>D150 WH GC     | 85 °     | 6500 K          | 116 lm/W        | 1,100 lm |
| 911401576941 | DN392B LED16/830 PSU<br>D150 WH GC     | 85 °     | 3000 K          | 103 lm/W        | 1,500 lm |
| 911401577041 | DN392B LED16/840 PSU<br>D150 WH GC     | 85 °     | 4000 K          | 110 lm/W        | 1,600 lm |

運轉與電力

| Order Code   | Full Product Name                   | 耗電量    |
|--------------|-------------------------------------|--------|
| 911401571941 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC     | 5.5 W  |
| 911401574841 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GC  | 5.5 W  |
| 911401575141 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU WP GC | 9.5 W  |
| 911401575241 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU WP GC | 9.5 W  |
| 911401575341 | DN391B LED11/865 PSU D100 ALU WP GC | 9.5 W  |
| 911401576541 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU GC    | 9.5 W  |
| 911401576641 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU GC    | 9.5 W  |
| 911401571641 | DN390B LED6/830 PSU D100 WH GC      | 5.5 W  |
| 911401572341 | DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GC    | 9.5 W  |
| 911401572441 | DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GC    | 9.5 W  |
| 911401572541 | DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GC    | 9.5 W  |
| 911401575441 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC | 14.5 W |
| 911401575541 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC | 14.5 W |
| 911401575641 | DN392B LED16/865 PSU D150 ALU WP GC | 14.5 W |
| 911401577141 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GC    | 14.5 W |
| 911401577241 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GC    | 14.5 W |
| 911401577641 | DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GC    | 15.5 W |
| 911401572041 | DN391B LED11/830 PSU D150 WH GC     | 9.5 W  |

| Order Code   | Full Product Name                      | 光源的      |                 |                 |          |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
|              |                                        | 光束角<br>度 | 相關色彩溫<br>度 (規範) | 光效 (額定)<br>(標準) | 光通量      |
| 911401577341 | DN392B LED16/830 PSD<br>D150 WH GC     | 85 °     | 3000 K          | 97 lm/W         | 1,500 lm |
| 911401577441 | DN392B LED16/840 PSD<br>D150 WH GC     | 85 °     | 4000 K          | 110 lm/W        | 1,600 lm |
| 911401579141 | DN392B LED16/865 PSU<br>D150 WH GM     | 85 °     | 6500 K          | 110 lm/W        | 1,600 lm |
| 911401574241 | DN393B LED22/830 PSU<br>D200 ALU GC    | 60 °     | 3000 K          | 111 lm/W        | 2,100 lm |
| 911401574341 | DN393B LED22/840 PSU<br>D200 ALU GC    | 60 °     | 4000 K          | 116 lm/W        | 2,200 lm |
| 911401581341 | DN393B LED22/830 PSU<br>D200 ALU WP GM | 60 °     | 3000 K          | 111 lm/W        | 2,100 lm |
| 911401581441 | DN393B LED22/840 PSU<br>D200 ALU WP GM | 60 °     | 4000 K          | 116 lm/W        | 2,200 lm |
| 911401573041 | DN392B LED16/830 PSU<br>D200 WH GC     | 92 °     | 3000 K          | 103 lm/W        | 1,500 lm |
| 911401573141 | DN392B LED16/840 PSU<br>D200 WH GC     | 92 °     | 4000 K          | 110 lm/W        | 1,600 lm |
| 911401574041 | DN393B LED22/830 PSU<br>D200 WH GC     | 92 °     | 3000 K          | 111 lm/W        | 2,100 lm |
| 911401574141 | DN393B LED22/840 PSU<br>D200 WH GC     | 92 °     | 4000 K          | 116 lm/W        | 2,200 lm |
| 911401574541 | DN393B LED22/840 PSD<br>D200 WH GC     | 92 °     | 4000 K          | 107 lm/W        | 2,200 lm |
| 911401580341 | DN393B LED22/865 PSU<br>D200 WH GM     | 92 °     | 6500 K          | 116 lm/W        | 2,200 lm |
| 911401582541 | DN393B LED22/840 PSD<br>D200 WH GM     | 92 °     | 4000 K          | 107 lm/W        | 2,200 lm |

| Order Code   | Full Product Name                   | 耗電量    |
|--------------|-------------------------------------|--------|
| 911401572141 | DN391B LED11/840 PSU D150 WH GC     | 9.5 W  |
| 911401572241 | DN391B LED11/865 PSU D150 WH GC     | 9.5 W  |
| 911401576941 | DN392B LED16/830 PSU D150 WH GC     | 14.5 W |
| 911401577041 | DN392B LED16/840 PSU D150 WH GC     | 14.5 W |
| 911401577341 | DN392B LED16/830 PSD D150 WH GC     | 15.5 W |
| 911401577441 | DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC     | 15.5 W |
| 911401579141 | DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM     | 14.5 W |
| 911401574241 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GC    | 19 W   |
| 911401574341 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GC    | 19 W   |
| 911401581341 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM | 19 W   |
| 911401581441 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM | 19 W   |
| 911401573041 | DN392B LED16/830 PSU D200 WH GC     | 14.5 W |
| 911401573141 | DN392B LED16/840 PSU D200 WH GC     | 14.5 W |
| 911401574041 | DN393B LED22/830 PSU D200 WH GC     | 19 W   |
| 911401574141 | DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC     | 19 W   |
| 911401574541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GC     | 20.5 W |
| 911401580341 | DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM     | 19 W   |
| 911401582541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM     | 20.5 W |

控制與調光

| Order Code   | Full Product Name                   | 可調光 |
|--------------|-------------------------------------|-----|
| 911401571941 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC     | 否   |
| 911401574841 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GC  | 否   |
| 911401575141 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU WP GC | 否   |
| 911401575241 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU WP GC | 否   |
| 911401575341 | DN391B LED11/865 PSU D100 ALU WP GC | 否   |
| 911401576541 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU GC    | 否   |
| 911401576641 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU GC    | 否   |
| 911401571641 | DN390B LED6/830 PSU D100 WH GC      | 否   |
| 911401572341 | DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GC    | 否   |
| 911401572441 | DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GC    | 否   |
| 911401572541 | DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GC    | 否   |
| 911401575441 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC | 否   |
| 911401575541 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC | 否   |
| 911401575641 | DN392B LED16/865 PSU D150 ALU WP GC | 否   |
| 911401577141 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GC    | 否   |
| 911401577241 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GC    | 否   |
| 911401577641 | DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GC    | 是   |
| 911401572041 | DN391B LED11/830 PSU D150 WH GC     | 否   |

| Order Code   | Full Product Name                   | 可調光 |
|--------------|-------------------------------------|-----|
| 911401572141 | DN391B LED11/840 PSU D150 WH GC     | 否   |
| 911401572241 | DN391B LED11/865 PSU D150 WH GC     | 否   |
| 911401576941 | DN392B LED16/830 PSU D150 WH GC     | 否   |
| 911401577041 | DN392B LED16/840 PSU D150 WH GC     | 否   |
| 911401577341 | DN392B LED16/830 PSD D150 WH GC     | 是   |
| 911401577441 | DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC     | 是   |
| 911401579141 | DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM     | 否   |
| 911401574241 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GC    | 否   |
| 911401574341 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GC    | 否   |
| 911401581341 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM | 否   |
| 911401581441 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM | 否   |
| 911401573041 | DN392B LED16/830 PSU D200 WH GC     | 否   |
| 911401573141 | DN392B LED16/840 PSU D200 WH GC     | 否   |
| 911401574041 | DN393B LED22/830 PSU D200 WH GC     | 否   |
| 911401574141 | DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC     | 否   |
| 911401574541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GC     | 是   |
| 911401580341 | DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM     | 否   |
| 911401582541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM     | 是   |

認證與應用

| Order Code   | Full Product Name                   | 防水防塵規範 (IP) |
|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 911401571941 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC     | IP20        |
| 911401574841 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GC  | IP20/54     |
| 911401575141 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU WP GC | IP20/54     |
| 911401575241 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU WP GC | IP20/54     |
| 911401575341 | DN391B LED11/865 PSU D100 ALU WP GC | IP20/54     |
| 911401576541 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU GC    | IP20        |
| 911401576641 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU GC    | IP20        |
| 911401571641 | DN390B LED6/830 PSU D100 WH GC      | IP20        |
| 911401572341 | DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GC    | IP20        |
| 911401572441 | DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GC    | IP20        |
| 911401572541 | DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GC    | IP20        |
| 911401575441 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC | IP20/54     |
| 911401575541 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC | IP20/54     |
| 911401575641 | DN392B LED16/865 PSU D150 ALU WP GC | IP20/54     |
| 911401577141 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GC    | IP20        |
| 911401577241 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GC    | IP20        |
| 911401577641 | DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GC    | IP20        |
| 911401572041 | DN391B LED11/830 PSU D150 WH GC     | IP20        |

| Order Code   | Full Product Name                   | 防水防塵規範 (IP) |
|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 911401572141 | DN391B LED11/840 PSU D150 WH GC     | IP20        |
| 911401572241 | DN391B LED11/865 PSU D150 WH GC     | IP20        |
| 911401576941 | DN392B LED16/830 PSU D150 WH GC     | IP20        |
| 911401577041 | DN392B LED16/840 PSU D150 WH GC     | IP20        |
| 911401577341 | DN392B LED16/830 PSD D150 WH GC     | IP20        |
| 911401577441 | DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC     | IP20        |
| 911401579141 | DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM     | IP20        |
| 911401574241 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GC    | IP20        |
| 911401574341 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GC    | IP20        |
| 911401581341 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM | IP20/54     |
| 911401581441 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM | IP20/54     |
| 911401573041 | DN392B LED16/830 PSU D200 WH GC     | IP20        |
| 911401573141 | DN392B LED16/840 PSU D200 WH GC     | IP20        |
| 911401574041 | DN393B LED22/830 PSU D200 WH GC     | IP20        |
| 911401574141 | DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC     | IP20        |
| 911401574541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GC     | IP20        |
| 911401580341 | DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM     | IP20        |
| 911401582541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM     | IP20        |

初始效能 (符合 IEC 標準)

| Order Code   | Full Product Name                   | 點火色度                |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 911401571941 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC     | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401574841 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GC  | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401575141 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU WP GC | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401575241 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU WP GC | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401575341 | DN391B LED11/865 PSU D100 ALU WP GC | (0.31,0.32) SDCM<5  |
| 911401576541 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU GC    | (0.44,0.403) SDCM<5 |

| Order Code   | Full Product Name                   | 點火色度                |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 911401576641 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU GC    | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401571641 | DN390B LED6/830 PSU D100 WH GC      | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401572341 | DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GC    | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401572441 | DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GC    | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401572541 | DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GC    | (0.31,0.32) SDCM<5  |
| 911401575441 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC | (0.44,0.403) SDCM<5 |

| Order Code   | Full Product Name                   | 點火色度                |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 911401575541 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401575641 | DN392B LED16/865 PSU D150 ALU WP GC | (0.31,0.32) SDCM<5  |
| 911401577141 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GC    | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401577241 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GC    | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401577641 | DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GC    | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401572041 | DN391B LED11/830 PSU D150 WH GC     | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401572141 | DN391B LED11/840 PSU D150 WH GC     | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401572241 | DN391B LED11/865 PSU D150 WH GC     | (0.31,0.32) SDCM<5  |
| 911401576941 | DN392B LED16/830 PSU D150 WH GC     | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401577041 | DN392B LED16/840 PSU D150 WH GC     | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401577341 | DN392B LED16/830 PSD D150 WH GC     | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401577441 | DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC     | (0.38,0.38) SDCM<5  |

長期效能 (符合 IEC 標準)

| Order Code   | Full Product Name                   | 5000 h 下的驅動器故障率 |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| 911401571941 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC     | 0.12 %          |
| 911401574841 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GC  | 0.12 %          |
| 911401575141 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU WP GC | 0.12 %          |
| 911401575241 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU WP GC | 0.12 %          |
| 911401575341 | DN391B LED11/865 PSU D100 ALU WP GC | 0.12 %          |
| 911401576541 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU GC    | 0.12 %          |
| 911401576641 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU GC    | 0.12 %          |
| 911401571641 | DN390B LED6/830 PSU D100 WH GC      | 0.12 %          |
| 911401572341 | DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GC    | 0.12 %          |
| 911401572441 | DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GC    | 0.12 %          |
| 911401572541 | DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GC    | 0.12 %          |
| 911401575441 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC | 0.16 %          |
| 911401575541 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC | 0.16 %          |
| 911401575641 | DN392B LED16/865 PSU D150 ALU WP GC | 0.16 %          |
| 911401577141 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GC    | 0.16 %          |
| 911401577241 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GC    | 0.16 %          |
| 911401577641 | DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GC    | 0.16 %          |
| 911401572041 | DN391B LED11/830 PSU D150 WH GC     | 0.12 %          |

應用條件

| Order Code   | Full Product Name                   | 最高調光等級 |
|--------------|-------------------------------------|--------|
| 911401571941 | DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GC     | 不適用    |
| 911401574841 | DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GC  | 不適用    |
| 911401575141 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU WP GC | 不適用    |
| 911401575241 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU WP GC | 不適用    |
| 911401575341 | DN391B LED11/865 PSU D100 ALU WP GC | 不適用    |
| 911401576541 | DN391B LED11/830 PSU D100 ALU GC    | 不適用    |
| 911401576641 | DN391B LED11/840 PSU D100 ALU GC    | 不適用    |
| 911401571641 | DN390B LED6/830 PSU D100 WH GC      | 不適用    |
| 911401572341 | DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GC    | 不適用    |
| 911401572441 | DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GC    | 不適用    |
| 911401572541 | DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GC    | 不適用    |
| 911401575441 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC | 不適用    |
| 911401575541 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC | 不適用    |

| Order Code   | Full Product Name                   | 點火色度                |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 911401579141 | DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM     | (0.31,0.32) SDCM<5  |
| 911401574241 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GC    | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401574341 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GC    | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401581341 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401581441 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401573041 | DN392B LED16/830 PSU D200 WH GC     | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401573141 | DN392B LED16/840 PSU D200 WH GC     | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401574041 | DN393B LED22/830 PSU D200 WH GC     | (0.44,0.403) SDCM<5 |
| 911401574141 | DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC     | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401574541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GC     | (0.38,0.38) SDCM<5  |
| 911401580341 | DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM     | (0.31,0.32) SDCM<5  |
| 911401582541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM     | (0.38,0.38) SDCM<5  |

| Order Code   | Full Product Name                   | 5000 h 下的驅動器故障率 |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| 911401572141 | DN391B LED11/840 PSU D150 WH GC     | 0.12 %          |
| 911401572241 | DN391B LED11/865 PSU D150 WH GC     | 0.12 %          |
| 911401576941 | DN392B LED16/830 PSU D150 WH GC     | 0.16 %          |
| 911401577041 | DN392B LED16/840 PSU D150 WH GC     | 0.16 %          |
| 911401577341 | DN392B LED16/830 PSD D150 WH GC     | 0.16 %          |
| 911401577441 | DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC     | 0.16 %          |
| 911401579141 | DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM     | 0.16 %          |
| 911401574241 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GC    | 0.12 %          |
| 911401574341 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GC    | 0.12 %          |
| 911401581341 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM | 0.12 %          |
| 911401581441 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM | 0.12 %          |
| 911401573041 | DN392B LED16/830 PSU D200 WH GC     | 0.16 %          |
| 911401573141 | DN392B LED16/840 PSU D200 WH GC     | 0.16 %          |
| 911401574041 | DN393B LED22/830 PSU D200 WH GC     | 0.12 %          |
| 911401574141 | DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC     | 0.12 %          |
| 911401574541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GC     | 0.12 %          |
| 911401580341 | DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM     | 0.12 %          |
| 911401582541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM     | 0.12 %          |

| Order Code   | Full Product Name                   | 最高調光等級 |
|--------------|-------------------------------------|--------|
| 911401575641 | DN392B LED16/865 PSU D150 ALU WP GC | 不適用    |
| 911401577141 | DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GC    | 不適用    |
| 911401577241 | DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GC    | 不適用    |
| 911401577641 | DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GC    | -      |
| 911401572041 | DN391B LED11/830 PSU D150 WH GC     | 不適用    |
| 911401572141 | DN391B LED11/840 PSU D150 WH GC     | 不適用    |
| 911401572241 | DN391B LED11/865 PSU D150 WH GC     | 不適用    |
| 911401576941 | DN392B LED16/830 PSU D150 WH GC     | 不適用    |
| 911401577041 | DN392B LED16/840 PSU D150 WH GC     | 不適用    |
| 911401577341 | DN392B LED16/830 PSD D150 WH GC     | -      |
| 911401577441 | DN392B LED16/840 PSD D150 WH GC     | -      |
| 911401579141 | DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM     | 不適用    |
| 911401574241 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GC    | 不適用    |

| Order Code   | Full Product Name                   | 最高調光等級 |
|--------------|-------------------------------------|--------|
| 911401574341 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GC    | 不適用    |
| 911401581341 | DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM | 不適用    |
| 911401581441 | DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM | 不適用    |
| 911401573041 | DN392B LED16/830 PSU D200 WH GC     | 不適用    |
| 911401573141 | DN392B LED16/840 PSU D200 WH GC     | 不適用    |

| Order Code   | Full Product Name               | 最高調光等級 |
|--------------|---------------------------------|--------|
| 911401574041 | DN393B LED22/830 PSU D200 WH GC | 不適用    |
| 911401574141 | DN393B LED22/840 PSU D200 WH GC | 不適用    |
| 911401574541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GC | -      |
| 911401580341 | DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM | 不適用    |
| 911401582541 | DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM | -      |

