



Robuste

Industriel de qualité spécifiée 1F

Le luminaire industriel de qualité spécifiée 1F est un appareil d'éclairage fluorescent industriel robuste qui comprend un réflecteur ajouré (10 % de lumière vers le haut) avec un angle de défilement transversal de 13 degrés.

Avantages

- Installation pratique

Fonctions

- Plusieurs entrées défonçables
- Les réflecteurs fournissent 1 % d'éclairage orienté vers le haut
- Homologué UL pour endroits humides
- Des dessus solides sont disponibles (pas d'éclairage orienté vers le haut)

Application

- Industriel

Versions

