



Robuste

Industriel de qualité spécifiée 2F

Le luminaire industriel de qualité spécifiée 2F est un appareil d'éclairage fluorescent industriel robuste qui comprend un réflecteur ajouré (25 % de lumière vers le haut) avec un V central offrant un angle de défilement transversal de 30 degrés.

Avantages

- Installation pratique

Fonctions

- Plusieurs entrées défonçables
- Les réflecteurs fournissent 25 % d'éclairage orienté vers le haut
- Homologué UL pour endroits humides

Application

- Industriel

Versions

