



Réchauffe votre espace grâce au savoir-faire présent

Architectural DEL en tête de fût (VX600)

Le luminaire DEL en tête de fût Architectural de Philips Hadco est une combinaison magistrale de tradition et de technologie moderne à l'intérieur d'un boîtier en aluminium moulé sous pression robuste procurant des années d'exploitation sans entretien. La force de ce merveilleux luminaire est de créer une ambiance chaude et conviviale tout en procurant une technologie raffinée et une performance photométrique. Le concept transitionnel du luminaire Architectural convient à une foule d'applications urbaines grâce à la fonctionnalité et l'efficacité des optiques de performance.

Avantages

- variété d'option de style de panneaux offerts pour une esthétique personnalisable
- Plusieurs options de distributions et de plages de lumens convenant à plusieurs applications
- Engin lumineux à indice de protection IP66 à rendement élevé protégé des éléments pour garantir une performance photométrique optimale
- Économies d'énergie maximisées avec plusieurs options de régulateurs et de gradation programmée

Fonctions

- Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux jusqu'à 9 707 lumens
- Températures de couleur de 4 000K et 3 000K disponibles
- Optiques de Type 2, 3, 4 et 5 disponibles
- Régulateur pour gradation de série

Architectural DEL en tête de fût (VX600)

Versions

