



Élégant avec des lignes claires

Arioso encastré DEL

Le luminaire encastré Arioso DEL de Day-Brite/CFI offre une efficacité normative sans compromis en matière d'esthétique. Ce luminaire combine les plateformes d'éclairage DEL polyvalentes de pointe et de renommée mondiale avec les systèmes optiques Arioso éprouvés.

Avantages

- Idéal pour éclairage de zones à usage général à l'intérieur
- La lentille fournit une lumière douce, équilibrée, directe et réfléchie

Fonctions

- Fournit jusqu'à 398 lm à 4 W
- IRC de +8 et excellente constance de couleurs
- Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie minimale de 5 heures
- Option de gradation disponible