



# Élégant avec des lignes claires

## Luminaire semi-encastré Arioso

Le luminaire semi-encastré Arioso de Day-Brite/ CFI est un choix idéal pour les plénums où l'espace est faible. En plus de conserver l'aspect et la fonctionnalité d'un luminaire encastré, ce luminaire maintient une illumination de qualité tout en réduisant au minimum l'encombrement et l'épaisseur.

### Avantages

- Éclairage encastré direct/indirect architectural pour éclairage sans éblouissement
- Convient pour le montage en enfilade
- Pour application où la profondeur du plénum est limitée
- Style correspondant à la surface Arioso

### Fonctions

- Finition en émail doux blanc cuit
- Homologué UL pour endroits humides
- Rabat de lampe basculant vers le bas pour remplacement de lampe facile

### Versions

