



Faites l'expérience du changement, voyez la différence

Calculite DEL, rond 4 po gen 3

La série rond de 4 po. de la 3^e génération au DEL Calculite est le chef de file de l'industrie pour le confort visuel, un excellent éclairage uniforme au fil du temps, et la souplesse d'installation brevetée.

Avantages


- Attrait visuel accrue grâce aux trois faisceaux disponibles pour livrer le bon rendement lumineux et la bonne distribution lumineuse
- Confort ultime de l'utilisateur grâce au degré physique de 50 et au degré réfléchi de 45, créant moins d'éblouissement
- SDCM de 2
- Éclairage uniforme et constance de la couleur
- La conception modulaire en trois pièces rend l'entretien et la mise à niveau simple et pratique
- L'installation efficace est réalisée par une technologie de connexion rapide et sans outil

Fonctions

- L90 (90% maintenance des lumens)
- jusqu'à 60.000 heures. et une efficacité aussi élevée que 115 lm / W
- Construction: la plus basse hauteur de plénum avec connecteur "plug and play" entre le châssis et le module de lumière
- Options de 3 faisceaux pour tous les ensembles de lumen
- étroit, moyen et large
- Options de gradation : gradation standard à 1% pour les 0-10, Lutron, et Dali
- Options de bordures de réflecteurs disponibles: poli, blanc ou sans bordure

Calculite DEL, rond 4 po gen 3

Accessoires



Ordercode SWZDT

