



# Callisto – jette une lumière intemporelle sur tout projet

## Callisto en bout de fût (CAL)

La qualité de la production et l'attention apportée aux détails garantissent sa durabilité, et ce, même dans les environnements les plus rudes. Inspirée par des éléments classiques et contemporains, la série Callisto jette un éclairage intemporel sur tout projet. La combinaison de deux technologies d'éclairage assure un contrôle optimal de la lumière tout en contribuant à l'ambiance d'un projet et à la préservation du ciel étoilé. La série Callisto constitue le choix parfait pour ceux qui recherchent le raffinement, un style unique et la performance. [~LT~a href="http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index\\_fr.php"](http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php) target="\_blank"~GT~~LT~b~GT~Lumec3D : Configurateur 3D en ligne~LT~/b~GT~~LT~/a~GT~

### Avantages

- Garantit un éclairage précis, de haute qualité
- Protège contre la saleté et les débris
- Performance photométrique à long terme
- Minimise l'intrusion de lumière
- Entretien simple et rapide

### Fonctions

- Globe en acrylique moulé sous pression avec réflecteur hydroformé et anodisé
- Design unique, inclut la cage logée à l'intérieur du globe
- Optiques Smartseal
- Accès sans outil aux composants internes
- Réfracteur décoratif avec option de DEL de couleur intégrées