



Candela – souplesse de design sans précédent

Candela en bout de fût Petit (CANDS2)

Le luminaire Candela, alliant polyvalence, style traditionnel et inspiration européenne, donnera le ton à tout projet. L'attention portée aux détails est peut-être l'aspect le plus important de la série Candela. Du style nautique d'inspiration européenne jusqu'au large éventail de systèmes optiques disponibles, en passant par un large assortiment d'accessoires s'harmonisant avec ce luminaire, rien n'a été laissé au hasard pour donner aux décideurs une flexibilité et un choix d'options sans précédent. Le Candela est doté d'un engin lumineux DEL, qui procure une plus grande longévité et économie d'énergie. Il s'agit d'une solution d'éclairage fiable et appropriée pour les environnements marins, les routes, les parcs et autres applications urbaines. [~LT~a href="http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php" target="_blank"~GT~LT~b~GT~Lumec3D :](http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php) Configurateur 3D en ligne~LT~/b~GT~LT~/a~GT~

Avantages

- Assure l'efficacité photométrique dans une variété d'applications
- Confère une plus grande liberté de design
- Construction durable et soutenue

Fonctions

- Vaste choix de systèmes optiques, d'options et de styles
- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Quincaillerie apparente en acier inoxydable