



ClassicStyle - fonctionnalité moderne dans un concept intemporel

ClassicStyle en bout de fût DEL (VLR)

Maintenant, vous pouvez profiter de la technologie de haute performance , d'économie d'énergie DEL sans se soucier de la lumière crue ou pixellisation qui peut se produire avec des luminaires DEL . Avec la lueur pleine confortable de nouvelle Lumec ClassicStyle Luminaires avec ClearGuide Technology , vous pouvez insuffler une nouvelle vie dans les espaces de la ville la nuit , de renforcer un lien de la communauté , et de renforcer un sentiment de sécurité tout au long de la nuit . Cet état -of-the - art, en plein air poste urbain top luminaire unique, utiliser un moteur révolutionnaire , orienté verticalement lumière qui crée la transparence pendant la journée tandis que la nuit , le centre vient à la vie avec illumination complète et gratuite de l'éclat l'on trouve généralement dans les technologies DEL standard. ~LT~[a href="http://www.lumec.com/Lumec3Dv3/home/index_en.php"](http://www.lumec.com/Lumec3Dv3/home/index_en.php) target="_blank"~GT~ ~LT~ b ~GT~ Lumec3D : en ligne 3D Configurator ~LT~ / b~GT~ ~LT~/a~GT~

Avantages

- Confort visuel amélioré
- Procure une cohérence esthétique à l'aménagement
- Assure une durabilité et une fiabilité soutenues
- Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes

Fonctions

- Utilise la technologie ClearGuide de Philips
- Procure une famille de luminaires
- Globe en acrylique ou en polycarbonate
- Prises NEMA à 5 ou 7 broches disponibles

ClassicStyle en bout de fût DEL (VLR)

Versions

