



# DB21: versatilidad duradera

## Baliza DB21

La serie DB es una Baliza de tensión de línea disponible con fuentes incandescentes, CFL, HID y LED. Esta luminaria versátil presenta un techo abovedado con rejillas de aluminio moldeado a presión, y está disponible en distintas alturas. Las ópticas incluyen rejillas de aluminio moldeado a presión simétrica con la parte inferior pintada con una pintura en polvo blanca muy reflectante y un globo de vidrio templado. Las fuentes LED presentan una lámpara de 9.5 W Philips LED EnduraLED y conector de porcelana A19 de base mediana LED 4 Kv. El blanco cálido de 2 700 K proporciona 800 lúmenes, y la vida útil nominal de la lámpara es de 25 000 horas.

### Beneficios

- Garantiza una gran durabilidad
- Protección con sellado hermético
- Gran resistencia a la intemperie
- 25 000 horas de vida útil con LED

### Características

- Domo y rejillas de aluminio moldeado a presión
- Lente de vidrio moldeado transparente
- Terminación CraftStone o pintura en polvo de poliéster
- Disponible con varias fuentes de luz, incluida LED

### Aplicaciones

- Pasarela

## Baliza DB21

### Versions

