



DB21 - polyvalence durable

Bollard DB21

Le bollard de série DB est un luminaire pour tension secteur qui peut accueillir des lampes à incandescence, des lampes fluocompactes, des lampes à décharge à haute intensité et des lampes à DEL. Ce luminaire polyvalent présente un chapeau en dôme avec paralumes en aluminium moulé. Il est offert en plusieurs hauteurs. Le système optique comprend un globe en verre trempé et des paralumes symétriques en aluminium moulé dont la face inférieure est recouverte de peinture en poudre blanche très réfléchissante. Il peut accueillir une lampe à DEL Philips EnduraLED de 12,5 W ou une lampe à DEL de 4 kV à culot moyen A19 en porcelaine. Le flux lumineux de la lampe blanc chaud (2 700 K) est de 800 lumens. La durée de vie utile de la lampe est de 25 000 heures.

Avantages

- Durabilité à long terme garantie
- Protection d'étanchéité complète
- Fortement résistant aux intempéries
- DEL à durée de vie de 25 000 heures

Fonctions

- Dômes et paralumes en aluminium moulé sous pression
- Lentille de verre moulé clair
- Revêtement de poudre de polyester ou CraftStone
- Disponible en une variété de sources incluant la DEL