



# DWL1 - ajoute sécurité et guidage à votre espace

## Balises DWL1

La balise basse tension DWL1 est formée d'un boîtier inférieur fait de composite polyester renforcé de fibre de verre moulé par compression en une seule fois et d'un boîtier supérieur en laiton moulé. Le laiton naturel est une pièce brute de coulée qui a été polie au tonneau. Le composite est formé sous pression, et la couleur est fixée pendant le moulage. Le système optique comprend une lentille en verre borosilicaté.

### Avantages

- Durabilité supérieure
- Résistant aux rayons UV et à la corrosion
- Protégé contre la moisissure, la poussière et les insectes
- S'utilise dans une foule d'applications

### Fonctions

- Composite de polyester renforcé
- Joint d'étanchéité de silicone
- Lampe incluse