



BR840 - une nouvelle solution inspirante pour l'éclairage de faible niveau

Bollard DEL à défilement total

Le bollard DEL à défilement total de Gardco est un luminaire à l'échelle piétonnière innovateur qui allie une esthétique soignée, des économies d'énergie maximales et un flux lumineux extraordinaire. Ce bollard affiche une silhouette naturellement élancée qui se fond gracieusement dans tous les paysages. De plus, il relève avec brio les défis d'un environnement d'éclairage à faible hauteur de montage grâce à sa durabilité, à ses joints d'étanchéité tout temps et à sa résistance au vandalisme. La silhouette élégante aux lignes douces apportera une touche de dynamisme aux architectures classique et contemporaine et convient autant aux zones piétonnières et aux sentiers aménagés à l'aide de matériaux inertes qu'aux parcs et aux zones de verdure. Le jour, la silhouette est uniformément élégante, homogène, sculpturale et soigneusement proportionnée pour l'environnement piétonnier. La nuit, le bollard offre une intensité lumineuse exceptionnelle qui assure le confort et la sécurité des piétons. Sous son petit gabarit, il cache de grandes capacités. S'il est doté d'un tenon en acier galvanisé haute résistance, ce bollard est d'une durabilité incomparable : il résistera aux vandales tenaces ou aux paysagistes négligents. Il est également possible de ne commander que la partie supérieure du bollard pour un montage sur les structures de béton ou d'autres éléments architecturaux (non inclus). La série 840 doit cependant son caractère unique aux DEL écoénergétiques dont elle fait usage. Les DEL dissimulées sous le chapeau moulé diffusent un éclairage vers le bas parfait pour les allées ou les aménagements paysagers et n'offrent aucune vue directe de la source lumineuse. Pour rehausser encore plus sa flexibilité, la série 840 offre un défilement total, ce qui lui permet de satisfaire aux exigences strictes du système LEED et de protection du ciel nocturne. Le bollard propose un éclairage DEL sur 180 ou 360 degrés, ce qui réduit l'éclairage arrière et multiplie les options de positionnement. La fonction de gradation améliore encore plus les économies d'énergie.

Bollard DEL à défilement total

Avantages

- S'harmonise parfaitement à tous les emplacements
- Résiste au vandalisme à répétition
- Répond aux exigences sévères LEED et aux réglementations de la protection du ciel étoilé
- Crée un environnement confortable et sécuritaire
- Assure la longévité et la performance des DEL

Fonctions

- Tenon en acier galvanisé de haute résistance
- DEL dissimulées sous un chapeau moulé sous pression
- Compartiment optique classé IP66
- Des voies de circulation d'air sont intégrées pour dissiper la chaleur
- Réponse au mouvement et gradation offertes

