



Helios - une nouvelle tournure pour une forme classique

Helios Cobra Head (HBM)

Une nouvelle facture à cette forme classique et reconnaissable en fait un chef-d'œuvre architectural. La forme audacieuse et les lignes épurées du luminaire rehaussent le design tandis qu'à l'intérieur, on y trouve le système à accès sans outils de Lumec ainsi que l'optique scellée IP66, lui assurant ainsi un entretien aisé, des performances photométriques optimales et une longue vie. Avec son style polyvalent et très décoratif, et sa variété de consoles optionnelles, le boîtier distinctif tout en aluminium de ce luminaire est constitué d'un alliage à faible teneur en cuivre lui assurant une plus longue vie. Il a été conçu pour procurer une résistance mécanique supérieure aux vibrations et conditions extrêmes. Le luminaire Helios est parfait pour les projets à grande circulation comme les routes et voies urbaines. [~LT~a href="http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php" target="_blank"~GT~](http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php)~LT~b~GT~Lumec3D : Configurateur 3D en ligne~LT~/b~GT~

Avantages

- Entretien rapide et facile
- Performance photométrique optimale
- Longue durée de vie
- Souplesse de conception
- Performance durable garantie dans les conditions environnementales sévères

Fonctions

- Accès aux composantes internes sans outil
- Débranchement rapide entre la lampe et le plateau de ballast
- Optique Smartseal à indice de protection IP66
- Variété de distributions optiques offertes
- Faible teneur en cuivre, boîtier tout en aluminium