



HP90 DEL

La Série d'encastrés DEL HP90 de DayBrite fait partie de notre collection populaire de luminaires à éclairage doux. C'est la première introduction d'un luminaire DEL style direct/indirect doté de réflecteurs profilés au fini hautement réfléchissant et d'une lentille à prismes linéaires aux propriétés de transmission lumineuse élevées protégeant les DEL. La gamme HP90 DEL se décline en formats 1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi, ce qui permet aux clients de vraiment personnaliser leur consommation d'énergie tout en trouvant des solutions adaptées à leurs besoins uniques en niveau d'éclairage.

Versions

