



i25 Inground: iluminación duradera y discreta

i25 Inground

El compuesto bajo suelo i2.5 revolucionario ofrece un rendimiento óptimo en una luminaria de abertura pequeña. Con los elementos de diseño patentado, como el anillo de lente con bisagra, el sellado de fábrica, la opción de lente fría y solo 2 tornillos que no requieren una llave de torsión, i2.5 refuerza la posición de HADCO como líder en iluminación de paisajes. Ahora se encuentra disponible con LED

Beneficios

- Garantiza una gran durabilidad
- Crea varios efectos
- Hasta 50 000 horas de vida útil con módulo LED
- Resistencia a grandes impactos
- Hermético al polvo, doble calificación, sellado contra chorros de agua directos e inmersión continua

Características

- La carcasa compuesta por una sola pieza cuenta con compartimentos sellados independientes
- Disponible con varias fuentes de luz, incluidas las lámparas y los módulos LED
- Lente de borosilicato templado
- Clasificación IP66/68

Aplicaciones

- Paisajes

i25 Inground

Versions

