



Maxi Wallcube DEL - concept classique, performance DEL améliorée

Série Mini Wallcube DEL

Le réfracteur de verre classique de l'applique murale de grand format 553 de Philips Keene permet d'obtenir un flux lumineux maximal dans les sites à des fins générales et de sécurité. Désormais disponible avec la plateforme LEDGINE de Philips, le modèle 553 procure jusqu'à 20% plus de lumens en consommant 31% moins d'énergie que l'ancien concept DEL*. Ce luminaire polyvalent convient parfaitement à l'agencement des modèles

Avantages

- Consomme 43% moins d'énergie que la génération précédente
- Flux lumineux plus élevé
- Résistant à la décoloration et à l'abrasion
- S'agence aux luminaires existants ou aux modernisations des DHI

Fonctions

- Concept de réfracteur de verre
- Plusieurs options de contrôles disponibles
- Boîtier monobloc en aluminium moulé sous pression
- Revêtement de poudre d'isocyanurate de triglycidyle

Série Mini Wallcube DEL

Versions

