



OB361 DEL - conception élégante pour les applications commerciales

Bollard DEL OB361

Le bollard OB361 de Hadco est l'un des élégants bollards spécifiquement conçus pour les applications commerciales. Ce luminaire pour tension secteur peut accueillir des lampes à incandescence, des lampes fluocompactes, des lampes à décharge à haute intensité et des lampes à DEL. Il est fait d'alliage d'aluminium moulé haute résistance exclusif à faible teneur en cuivre. Le système optique offre une variété de paralumes et de panneaux réfracteurs haute performance pour une multitude de distributions de l'éclairage.

Avantages

- Fiabilité et Durabilité à long terme garanties
- Résistant à la décoloration et à l'abrasion
- Offre une durée de vie de 50 000 h avec les DEL
- Polyvalence de concept
- Convient à une foule d'applications

Fonctions

- Boîtier d'aluminium moulé sous pression
- Revêtement de poudre de polyester
- Disponible avec une variété de technologies de lampes
- Disponible avec une variété d'optiques

Bollard DEL OB361

Versions

