



Opticone – se fond en douceur dans les développements uniques

Appliques murales / Opticone (OPC)

La série Opticone offre un confort visuel et un éclairage respectueux de l'environnement. La série Opticone suit les tendances les plus innovatrices de l'éclairage dans le monde du design architectural. Gracieux et distinctifs, ces luminaires se fondent en douceur dans les développements uniques, là où ils s'expriment avec éclat. La qualité de fabrication et le souci apporté aux petits détails font en sorte que la série Opticone affiche de hautes performances photométriques, et ce, même dans les conditions les plus exigeantes.

[~LT~a href="http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php"](http://www.lumec.com/Lumec3Dv2/home/index_fr.php)
target="_blank"~GT~LT~b~GT~Lumec3D : Configurateur 3D en ligne~LT~/b~GT~LT~/a~GT~

Avantages

- S'harmonise avec les environnements contemporains
- Respectueux du ciel étoilé
- Excellente rétention de couleur
- Résistance exceptionnelle au brouillard salin
- Entretien simple et rapide

Fonctions

- À l'échelle des piétons
- Accès sans outil aux composants internes
- Platine de ballast amovible avec connecteurs rapides
- Optiques de précision
- Joint d'étanchéité à mémoire de forme intégré