



R6 - polyvalence et accessibilité

Bollard R6

Le bollard R6 en aluminium est polyvalent et idéal pour les applications commerciales. Il est offert en sources incandescente, AFC, HM et SHP avec des puissances jusqu'à 100W. Également disponible avec des sources DEL en TCP chaude et neutre. Les réflecteurs incluent un bol réfracteur de Type V et un cône interne en aluminium spéculaire de Type V avec une lentille d'acrylique en acrylique clair stabilisé. Un revêtement de poudre de polyester est appliqué par processus électrostatique et est offert en trois finis plus un fini CraftStoneMD. Le luminaire RD6 offre un diamètre de 6 po qui facilite l'installation de la lampe.

Avantages

- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures
- Entretien et changement de lampe faciles
- Durée de vie prolongée des composantes

Fonctions

- Disponible avec une variété de technologies d'éclairage
- Accès à la lampe facile
- Assemblage de ballast à l'épreuve des intempéries