



Refractive - alliant la beauté classique à la technologie moderne dans un concept modulaire polyvalent

Refractive, en tête de fût (R54)

Le style de ces luminaires en tête de fût s'inspire de la beauté classique de l'éclairage de rue au début du 20e siècle. L'excellente clarté de l'acrylique, conjuguée à la technologie moderne, procure performance et style à l'aide d'un réfracteur à la fine pointe et des sources lumineuses actuelles. La polyvalence de ce style s'inscrit dans la conception modulaire réputée des luminaires en tête de fût Hadco.

Avantages

- Procure une polyvalence de concept
- Convient à une foule d'applications
- Entretien rapide et facile
- Solution facile à moderniser
- Résistance à la décoloration et à l'abrasion

Fonctions

- Variété de fuseaux et toits
- Plusieurs options de réflecteurs disponibles
- Classification à semi-défilement
- Compatible avec engin DEL LumiLock de modernisation
- Revêtement de poudre de polyester
- Option de cellule photoélectrique disponible